

LKSC M2,9X13VZ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Profil RS 80 oferuje szeroki zakres opcji montażowych, ponieważ możliwe jest zastosowanie zarówno szyny montażowej, jak i montażu ściennego. Pozwala to na elastyczne dostosowanie się do Państwa uwarunkowań i wymagań przestrzennych. W przypadku szczególnie ciężkich komponentów można zastosować dodatkowe nóżki blokujące w celu poprawy stateczności.

Inną zaletą profilu RS80 jest to, że może być indywidualnie cięty do danego rozmiaru. Daje to swobodę designu systemów dokładnie według potrzeb.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Akcesoria, Śruba z gniazdem krzyżowym
Nr zam.	4011200000
Typ	LKSC M2,9X13VZ
GTIN (EAN)	4032248415014
Ilość	100 szt.

LKSC M2,9X13VZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	5.6 mm	Głębokość (cale)	0.2205 inch
Wysokość	5.6 mm	Wysokość (cale)	0.2205 inch
Szerokość	15.1 mm	Szerokość (cale)	0.5945 inch
Masa netto	0.65 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	Temperatura otoczenia	-5 °C...40 °C
---------------------------	----------------	-----------------------	---------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane materiałowe

Powierzchnia	inne	Materiał podstawowy	Stal
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)	≥ 600		

Dane ogólne

Barwny	szary	Stopień ochrony	IP20
Tabela kolorów (podobny)	RAL 7035	możliwość zalewania	Nie

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

LKSC M2,9X13VZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com

