

## LKSC M2,9X13VZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Profil RS 80 oferuje szeroki zakres opcji montażowych, ponieważ możliwe jest zastosowanie zarówno szyny montażowej, jak i montażu ściennego. Pozwala to na elastyczne dostosowanie się do Państwa uwarunkowań i wymagań przestrzennych. W przypadku szczególnie ciężkich komponentów można zastosować dodatkowe nóżki blokujące w celu poprawy stateczności.

Inną zaletą profilu RS80 jest to, że może być indywidualnie cięty do danego rozmiaru. Daje to swobodę designu systemów dokładnie według potrzeb.

## Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Akcesoria, Śruba z gniazdem krzyżowym
Nr zam.	<a href="#">4011200000</a>
Typ	LKSC M2,9X13VZ
GTIN (EAN)	4032248415014
Ilość	100 szt.

## LKSC M2,9X13VZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Głębokość	5.6 mm	Głębokość (cale)	0.2205 inch
Wysokość	5.6 mm	Wysokość (cale)	0.2205 inch
Szerokość	15.1 mm	Szerokość (cale)	0.5945 inch
Masa netto	0.65 g		

## Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	Temperatura otoczenia	-5 °C...40 °C
---------------------------	----------------	-----------------------	---------------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane materiałowe

Powierzchnia	inne	Materiał podstawowy	Stal
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)	≥ 600		

## Dane ogólne

Barwny	szary	Stopień ochrony	IP20
Tabela kolorów (podobny)	RAL 7035	możliwość zalewania	Nie

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

