

RCH310024

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	RIDERSERIES, Przekładniki, Liczba styków: 1, zestaw przełączny AgNi, złącze wtykowe
Nr zam.	4064580000
Typ	RCH310024
GTIN (EAN)	4032248412655
Ilość	20 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Ostatnia data zamówienia	2025-06-30T00:00:00+02:00

RCH310024

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus) E522350

Wymiary i masa

Głębokość	25.5 mm	Głębokość (cale)	1.0039 inch
Wysokość	29 mm	Wysokość (cale)	1.1417 inch
Szerokość	12.6 mm	Szerokość (cale)	0.4961 inch
Masa netto	18 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura otoczenia	-40 °C...70 °C
Temperatura eksploatacyjna		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus)	E522350
------------------------	---------

Strona sterownicza

Wskazanie statusu	Nie
-------------------	-----

Strona obciążenia

Typ zestyku	1 CO contact (AgNi)
-------------	---------------------

Dane ogólne

Barwny	transparentny
--------	---------------

Koordynacja izolacji

Stopień ochrony	IP40
-----------------	------

Dalsze szczegóły aprobat / norm

Nr certyfikatu (VDE)	40015457	Nr certyfikatu (cURus)	E522350
----------------------	----------	------------------------	---------

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz	złącze wtykowe
--------------------------	----------------

Dane techniczne

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		