

RKDG D11 PT6


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Inteligentne rozwiązania w zakresie okablowania to oszczędność cennego czasu i pieniędzy. System modułowy FieldPower® zawiera odpowiednie rozwiązania do wszystkich zadań związanych z okablowaniem.

Składane uszczelki do wstępnie zmontowanych kabli
Uszczelki dostępne z gwintami przyłączy M16 i M20
Możliwa integracja urządzeń operacyjnych i sygnalizacyjnych w uszczelkach

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wkładka uszczelniająca Field Power®, Uszczelka składana, IP65 z odpowiednią obudową, IP65, z odpowiednią obudową, EPDM
Nr zam.	4323210000
Typ	RKDG D11 PT6
GTIN (EAN)	4032248641215
Ilość	10 szt.

RKDG D11 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	18 mm	Głębokość (cale)	0.7087 inch
Wysokość	33.8 mm	Wysokość (cale)	1.3307 inch
Szerokość	46.7 mm	Szerokość (cale)	1.8386 inch
Masa netto	25 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura eksploatacyjna -40 °C...85 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Materiał podstawowy	EPDM	Silikon	Nie
Barwny	czarny	Forma konstrukcyjna	Uszczelka składana
Stopień ochrony	IP65 z odpowiednią obudową, IP65, z odpowiednią obudową	Klasa palności wg UL 94	HB
Położenie montażowe, wskazówka montażowa	w otworze podłużnym uszczelniającym FieldPower®	typ przewodu	okrągły
średnica kabla zewnętrzna, min.	9 mm	średnica kabla zewnętrzna, maks.	11 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		