


SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Przyłącze przelotowe

Konwersja PLC-5 1771 do złączy wtykowych Karty 10-, 12-, 18-, 21-lub 40-punktowe

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	6720001400
Typ	SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH
GTIN (EAN)	4050118765878
Ilość	1 szt.

SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	142 mm	Głębokość (cale)	5.5905 inch
Wysokość	254 mm	Wysokość (cale)	10 inch
Szerokość	30 mm	Szerokość (cale)	1.1811 inch
Masa netto	196 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	0...50 °C	Temperatura eksploatacyjna	0...50 °C
---------------------------	-----------	----------------------------	-----------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com

