

## RIM 3 6/24VUC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Zdjęcie produktu



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Wtykane moduły ochronne do baz przekaźnikowych D-SERIES z opcjonalnymi funkcjami ochronnymi.  
Z zieloną diodą LED

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	D-SERIES, Moduł LED, Znamionowe napięcie sterowania: 6...24 V UC, złącze wtykowe
Nr zam.	<a href="#">7940018457</a>
Typ	RIM 3 6/24VUC
GTIN (EAN)	4032248878192
Ilość	10 szt.

## RIM 3 6/24VUC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus) E312083

## Wymiary i masa

Głębokość	32 mm	Głębokość (cale)	1.2598 inch
Wysokość	8.6 mm	Wysokość (cale)	0.3386 inch
Szerokość	12.4 mm	Szerokość (cale)	0.4882 inch
Masa netto	0.95 g		

## Temperatury

Temperatura magazynowania

Temperatura eksploatacyjna

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus) E312083

## Strona sterownicza

Znamionowe napięcie sterowania 6...24 V UC Wskazanie statusu Zielona dioda LED

## Dane ogólne

Barwny czarny

Komponent o klasie palności UL94	Komponent	Obudowa
	Klasa palności UL94	V-2

## Dalsze szczegóły aprobat / norm

Nr certyfikatu (CSA) 80107692 Nr certyfikatu (cURus) E312083

## Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz złącze wtykowe

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		


## RIM 3 6/24VUC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Schemat połączeń



### Rysunek wymiarowany

