


SP-RS PLC5 1771-WG 21CH, GOLD, WM*

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Przyłącze przelotowe
Konwersja PLC-5 1771 do złączy wtykowych Karty 10-,
12-, 18-, 21-lub 40-punktowe

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	7940125466
Typ	SP-RS PLC5 1771-WG 21CH, GOLD, WM*
GTIN (EAN)	4064675256090
Ilość	1 szt.

SP-RS PLC5 1771-WG 21CH, GOLD, WM*

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	144 mm	Głębokość (cale)	5.6693 inch
Wysokość	254 mm	Wysokość (cale)	10 inch
Szerokość	30 mm	Szerokość (cale)	1.1811 inch
Masa netto	6248 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	0...50 °C	Temperatura eksploatacyjna	0...50 °C
---------------------------	-----------	----------------------------	-----------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

SP-RS PLC5 1771-WG 21CH, GOLD, WM*

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com

