

**KLIPPON POK1 2M16AB CSS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ogólne dane zamówieniowe**



Wersja	Obudowa z otworem gwintowanym, 75 x 80 x 56.5, poliester wzmacniany włóknem szklanym, otwory wiercone strona A: 2 x M16x1.5, otwory wiercone strona B: 2 x M16x1.5
Nr zam.	<a href="#">8000004160</a>
Typ	KLIPPON POK1 2M16AB CSS
GTIN (EAN)	4032248986231
Ilość	1 szt.



**KLIPPON POK1 2M16AB CSS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**



**KLIPPON POK1 2M16AB CSS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Accessories**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Mosiężne zaślepki**

Zatyckki służą do zamykania ponadliczbowych otworów gwintowanych, w celu zapewnienia właściwego stopnia ochrony.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	VP M16 EX SI 7J	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2066720000</a>	VPK EX 7J (wtyk zaślepiający Ex, z tworzywa sztucznego, 7J), Korek,
GTIN (EAN)	4050118415438	zamknięte, M 16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.),
Ilość	100 ST	poliamid 6