

TS15X5 ST MPC1217 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Szyna nośna, TS 15, Szerokość: 4.13 mm, bez otworu podłużnego, Stal, ocynkowany, chromowany
Nr zam.	8000037598
Typ	TS15X5 ST MPC1217 VER
GTIN (EAN)	4050118653106
Ilość	20 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	5.5 mm	Głębokość (cale)	0.2165 inch
Wysokość	0.59 mm	Wysokość (cale)	0.0232 inch
Szerokość	4.13 mm	Szerokość (cale)	0.1626 inch
Masa netto	18.28 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Grubość materiału	1 mm	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
Normy	DIN EN 60715	Powierzchnia	ocynkowany, chromowany
Materiał podstawowy	Stal	mocowanie do wbudowania	przykręcany

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		