


FP ENC SM 27/27 K W017**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Szeroki zakres akcesoriów do skrzynek FieldPower®.
Uszczelki kablowe, szyny zaciskowe, elementy blokujące i
wiele innych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Oznaczniki urządzeń, Poliamid
Nr zam.	8000042927
Typ	FP ENC SM 27/27 K W017
GTIN (EAN)	4050118664157
Ilość	2 szt.

FP ENC SM 27/27 K W017

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Szerokość	27 mm	Szerokość (cale)	1.063 inch
Masa netto	2.48 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania		Temperatura eksploatacyjna	
Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Globalne

Barwny	biały	Rodzaj produktu	Oznaczniki urządzeń
Typ	FP ENC SM 27/27 K W017	Nr zam.	8000042927
GTIN (EAN)	4050118664157	Opis	Gerätemarkierer, MultiCard, selbstklebend, Höhe x Breite: 27 x 27 mm, Werkstoff: Polyamid 66, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-2, Halogene: Nein, Farbe: weiß, Bedruckung "heiße Oberfläche"

Dane ogólne

Klej	taśma przylepna obustronna	Rodzaj nadruku	symbol
Metoda nadruku	laser MC	Wykonanie	samoprzylepny
Szerokość	27 mm	Klasa palności wg UL 94	V-2
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
Barwny	biały	Halogenki	Nie
Materiał podstawowy	Poliamid	Kolor nadruku	czarny, żółty
Liczba oznaczników w kombinacji	1 MultiCard = Gerätemarkierer	Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C

Znaczniki urządzeń

Halogenki	Nie
-----------	-----

Dane ogólne

Materiał podstawowy	Poliamid	Halogenki	Nie
Silikon	Nie	Barwny	biały
Klasa palności wg UL 94	V-2	Klej	taśma przylepna obustronna
Kolor nadruku	czarny, żółty	Liczba oznaczników w kombinacji	1
Metoda nadruku	laser MC	Rodzaj nadruku	symbol
Wykonanie	samoprzylepny		

Dane techniczne**Klasyfikacje**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Informacje ogólne

Silikon	Nie	Halogenki	Nie
Materiał podstawowy	Poliamid	Barwny	biały
Klasa palności wg UL 94	V-2		

Rysunki



Akcesoria

Produkty dodatkowe



SM MultiCard jest oznaczniakiem do etykietowania urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych. Szyldy wtyka się w oprawki lub przykleja przy naniesionej fabrycznie taśmie samoprzylepnej. Indywidualne szyldy można tworzyć przy użyciu drukarki PrintJet PRO lub ploterów MCP Plus i MCP Basic lub systemów znakowania Plotter. Użytkownicy mogą szybko wykonywać szyldy dostosowane do indywidualnych potrzeb. Nie ma potrzeby magazynowania drogich, standardowych szyldów. Wysoce odporne nadruki wykonywane drukarką PrintJet jako zamiennik grawerowania. Przy szczególnie wysokich wymaganiach polecamy folię ochronną ETO SM. Uchwyty można stosować do przycisków o średnicy 22 mm lub 30 mm, firm Siemens, ABB, Moeller i Télémecanique. Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ETO SM 27/27	Wersja
Nr zam.	1805840000	SwitchMark, Nasadka ochronna, 27 x 27 mm, transparentny
GTIN (EAN)	4032248273577	
Ilość	10 ST	