

TS35X15 ST K7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Podobny do przedstawionego na ilustracji seria Klippon® K, akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Szyna nośna, TS 35, TS 35 x 15, Szerokość: 324 mm, z otworem podłużnym, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
Nr zam.	8000073098
Typ	TS35X15 ST K7
GTIN (EAN)	4064675340522
Ilość	20 szt.

TS35X15 ST K7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	15 mm	Głębokość (cale)	0.5906 inch
Wysokość	35 mm	Wysokość (cale)	1.378 inch
Szerokość	324 mm	Szerokość (cale)	12.7559 inch
Masa netto	11.2 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
 REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Grubość materiału	1.5 mm	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
Normy	DIN EN 60715	Powierzchnia	ocynkowane galwanicznie i pasywowane
Materiał podstawowy	Stal		

Informacje ogólne Akcesoria

Grubość materiału	1.5 mm	Powierzchnia	ocynkowane galwanicznie i pasywowane
Materiał podstawowy	Stal		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		