

TPSDHA KEB 100X25 S4B R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Dostępnych jest wiele różnych uchwytów etykiety, które w razie potrzeby mogą zapewnić odpowiednią ekspozycję. Istnieje również możliwość zastosowania dodatkowych tabliczek znamionowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Klippon EB (Essential Box), Obudowy, Nitowane, Wysokość: 25 mm, Szerokość: 141 mm, Głębokość: 16.5 mm, Materiał podstawowy: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element szcztokowany, srebrny
Nr zam.	8000075818
Typ	TPSDHA KEB 100X25 S4B R
GTIN (EAN)	4064675425632
Ilość	1 szt.

TPSDHA KEB 100X25 S4B R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	16.5 mm	Głębokość (cale)	0.6496 inch
Wysokość	25 mm	Wysokość (cale)	0.9842 inch
Szerokość	141 mm	Szerokość (cale)	5.5512 inch
Masa netto	33.5 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Powierzchnia	element szczotkowany	Materiał podstawowy	stal nierdzewna 1.4404 (316 L)
--------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002626	ETIM 9.0	EC002626
ETIM 10.0	EC002626	ECLASS 14.0	27-18-28-16
ECLASS 15.0	27-18-28-16		

TPSDHA KEB 100X25 S4B R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

