

TS35X15 ST KTB3535 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Integracja, rozwój i specjalizacja: idealne zalety dla każdej aplikacji

Stabilna struktura akcesoriów systemowych dla nowego systemu Klippon®. Obudowy serii Klippon® TB umożliwiają łatwe dostosowywanie obudów do specyficznych, indywidualnych wymagań każdej aplikacji.

Szyny zaciskowe

Nasza oferta obejmuje szyny montażowe w dwóch wielkościach, przystosowanych do mocowania szyn DIN (np. elektronika, styki).

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja | Klippon TB (Terminal Box), Obudowy, bez otworu podłużnego, Wysokość: 35 mm, Szerokość: 295 mm, Głębokość: 15 mm, Materiał podstawowy: Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane, srebrny |
| Nr zam. | 8000116351 |
| Typ | TS35X15 ST KTB3535 VER |
| GTIN (EAN) | 4099986820685 |
| Ilość | 20 szt. |

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|----------|------------------|--------------|
| Głębokość | 15 mm | Głębokość (cale) | 0.5906 inch |
| Wysokość | 35 mm | Wysokość (cale) | 1.378 inch |
| Szerokość | 295 mm | Szerokość (cale) | 11.6142 inch |
| Masa netto | 200.36 g | | |

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
| REACH SVHC | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

Informacje ogólne

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|
| Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni | Normy | DIN EN 60715 |
| Powierzchnia | ocynkowane galwanicznie i pasywowane | Materiał podstawowy | Stal |
| mocowanie do wbudowania | przykręcany | | |

Informacje ogólne Akcesoria

| | | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|------|
| Powierzchnia | ocynkowane galwanicznie i pasywowane | Materiał podstawowy | Stal |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|------|

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

Akcesoria**Płytki montażowe**

Płytki montażowe z otworami lub bez otworów, umożliwiające montaż szyn montażowych DIN zarówno podłużnie, jak i poprzecznie, a także montaż komponentów bezpośrednio na płycie montażowej.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ | GFSC M5X10 TX20 SET | Wersja |
| Nr zam. | 1274150000 | Klippon EB (Essential Box), Śruba mocująca, Wysokość: 13.3 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | Szerokość: 8.5 mm, Głębokość: 8.5 mm, Materiał podstawowy: stal, |
| Ilość | 1 ST | ocynkowana, ocynkowane galwanicznie i pasywowane, srebrny |