

TS20/CX10 ST ZN 7662 VER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Integracja, rozwój i specjalizacja: idealne zalety dla każdej aplikacji

Stabilna struktura akcesoriów systemowych dla nowego systemu Klippon® Obudowy serii Klippon® TB umożliwiają łatwe dostosowywanie obudów do specyficznych, indywidualnych wymagań każdej aplikacji.

Szyny zaciskowe

Nasza oferta obejmuje szyny montażowe w dwóch wielkościach, przystosowanych do mocowania szyn DIN (np. elektronika, styki).

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Klippon TB (Terminal Box), Obudowy, proste, Wysokość: 20 mm, Szerokość: 708 mm, Głębokość: 10 mm, Materiał podstawowy: Stal, ocynkowany, srebrny
Nr zam.	8000117043
Typ	TS20/CX10 ST ZN 7662 VER
GTIN (EAN)	4099986829855
Ilość	20 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	10 mm	Głębokość (cale)	0.3937 inch
Wysokość	20 mm	Wysokość (cale)	0.7874 inch
Szerokość	708 mm	Szerokość (cale)	27.874 inch
Masa netto	345.93 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Wskazówka montażowa	Śruba	Powierzchnia	ocynkowany
Materiał podstawowy	Stal		

Informacje ogólne Akcesoria

Powierzchnia	ocynkowany	Materiał podstawowy	Stal
--------------	------------	---------------------	------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Akcesoria**Płytki montażowe**

Płytki montażowe z otworami lub bez otworów, umożliwiające montaż szyn montażowych DIN zarówno podłużnie, jak i poprzecznie, a także montaż komponentów bezpośrednio na płycie montażowej.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	GFSC M5X10 TX20 SET	Wersja
Nr zam.	1274150000	Klippon EB (Essential Box), Śruba mocująca, Wysokość: 13.3 mm,
GTIN (EAN)	4050118063820	Szerokość: 8.5 mm, Głębokość: 8.5 mm, Materiał podstawowy: stal,
Ilość	1 ST	ocynkowana, ocynkowane galwanicznie i pasywowane, srebrny