

TS15 ST 120 K42

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



seria Klippon® K, akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Szyna nośna, Szerokość: 120 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
Nr zam.	8000135661
Typ	TS15 ST 120 K42
GTIN (EAN)	4099987101363
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	5.5 mm	Głębokość (cale)	0.2165 inch
Wysokość	15 mm	Wysokość (cale)	0.5906 inch
Szerokość	120 mm	Szerokość (cale)	4.7244 inch
Masa netto	22.26 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Powierzchnia	ocynkowane galwanicznie i pasywowane	Materiał podstawowy	Stal
--------------	--------------------------------------	---------------------	------

Informacje ogólne Akcesoria

Powierzchnia	ocynkowane galwanicznie i pasywowane	Materiał podstawowy	Stal
--------------	--------------------------------------	---------------------	------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		