

PV SUNCOVER 20/30/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Fotowoltaika, Osłona przeciwsłoneczna
Nr zam.	8000143249
Typ	PV SUNCOVER 20/30/13
GTIN (EAN)	4099987111881
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	136.5 mm	Głębokość (cale)	5.374 inch
Wysokość	241 mm	Wysokość (cale)	9.4882 inch
Szerokość	324.5 mm	Szerokość (cale)	12.7756 inch
Masa netto	2050 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Materiał

Materiał podstawowy	Stal nierdzewna
---------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

Rysunki



Akcesoria

Przełącznik strażacki



Bezpieczne zdalne wyłączenie Dachowe instalacje fotowoltaiczne mogą wymagać urządzenie odłączającego w punkcie, w którym kable są wprowadzane do budynku, podłączonego do sieci zasilania w budynku. Pozwala to straży pożarnej na prowadzenie prac gaśniczych w sytuacji awaryjnej bez niepotrzebnego zagrożenia. Po przywróceniu zasilania wyłącznik pożarowy PV Next Fireman automatycznie łączy stringi fotowoltaiczne.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	PVC DC 2I 1O 2MPP RD SP...	Wersja
Nr zam.	8000098970	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Przełącznik strażacki, PV
GTIN (EAN)	4099986665293	Next, 1100 V, 2 MPP, 2 wejścia / 1 wyjście na MPP, Ochronnik
Ilość	1 ST	przeciwprzepięciowy I / II, Odłącznik zdalny, MC4-Evo 2
Typ	PVC DC 2I 1O 2MPP RD SP...	Wersja
Nr zam.	8000114374	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Przełącznik strażacki, PV
GTIN (EAN)	4099986766976	Next, 1100 V, 2 MPP, 2 wejścia / 1 wyjście na MPP, Ochronnik
Ilość	1 ST	przeciwprzepięciowy I / II, Odłącznik zdalny, WM4C