

**PV SUNCOVER 20/30/13**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Fotowoltaika, Osłona przeciwsłoneczna
Nr zam.	<a href="#">8000143249</a>
Typ	PV SUNCOVER 20/30/13
GTIN (EAN)	4099987111881
Ilość	1 szt.

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

## Wymiary i masa

Głębokość	136.5 mm	Głębokość (cale)	5.374 inch
Wysokość	241 mm	Wysokość (cale)	9.4882 inch
Szerokość	324.5 mm	Szerokość (cale)	12.7756 inch
Masa netto	2050 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Materiał

Materiał podstawowy	Stal nierdzewna
---------------------	-----------------

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

**Rysunki**



## Przełącznik strażacki



Bezpieczne zdalne wyłączenie Dachowe instalacje fotowoltaiczne mogą wymagać urządzenie odłączającego w punkcie, w którym kable są wprowadzane do budynku, podłączonego do sieci zasilania w budynku. Pozwala to straży pożarnej na prowadzenie prac gaśniczych w sytuacji awaryjnej bez niepotrzebnego zagrożenia. Po przywróceniu zasilania wyłącznik pożarowy PV Next Fireman automatycznie łączy stringi fotowoltaiczne.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	PVC DC 2I 1O 2MPP RD SP...	Wersja
Nr zam.	<a href="#">8000098970</a>	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Przełącznik strażacki, PV
GTIN (EAN)	4099986665293	Next, 1100 V, 2 MPP, 2 wejścia / 1 wyjście na MPP, Ochronnik
Ilość	1 ST	przeciwprzepięciowy I / II, Odłącznik zdalny, MC4-Evo 2
Typ	PVC DC 2I 1O 2MPP RD SP...	Wersja
Nr zam.	<a href="#">8000114374</a>	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Przełącznik strażacki, PV
GTIN (EAN)	4099986766976	Next, 1100 V, 2 MPP, 2 wejścia / 1 wyjście na MPP, Ochronnik
Ilość	1 ST	przeciwprzepięciowy I / II, Odłącznik zdalny, WM4C