

**PV SUNCOVER 30/60/13**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Fotowoltaika, Osłona przeciwsłoneczna
Nr zam.	<a href="#">8000143255</a>
Typ	PV SUNCOVER 30/60/13
GTIN (EAN)	4099987111942
Ilość	1 szt.

**Dane techniczne****Dopuszczenia**

Atesty



ROHS

Zgodny

**Wymiary i masa**

Głębokość	136.3 mm	Głębokość (cale)	5.3661 inch
Wysokość	324.5 mm	Wysokość (cale)	12.7756 inch
Szerokość	641 mm	Szerokość (cale)	25.2362 inch
Masa netto	5400 g		

**Materiał**



Materiał podstawowy

Stal nierdzewna

**Klasyfikacje**

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

**Rysunki**



## PV SUNCOVER 30/60/13

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### Skrzynki przyłączowe generatorów DC z bezpiecznikami



Rozdzielnice PV Next dla falowników z wskaźnikami 1-12 MPP służą do ochrony strony DC systemu fotowoltaicznego. Rozdzielnice chronią falownik przed przepięciami, a tym samym zapewniają zgodność z dyrektywą europejską CLC/TS 5 1643-32. Ponadto produkty te umożliwiają ochronę systemu przed prądem wstecznym oraz łączenie stringów w celu oszczędzania kabli podczas instalacji.

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	PVN DC 3IF 3O 2MPP SPD1...	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">2925840000</a>	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 3	
GTIN (EAN)	4099986642065	wejścia / 3 wyjścia na MPP, Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II, Z	
Ilość	1 ST	uchwytem bezpiecznika, MC4-Evo 2	