

## PV SUNCOVER 40/60/13


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Fotowoltaika, Osłona przeciwsłoneczna
Nr zam.	<a href="https://www.weidmueller.com/8000143256">8000143256</a>
Typ	PV SUNCOVER 40/60/13
GTIN (EAN)	4099987111959
Ilość	1 szt.

**Dane techniczne****Dopuszczenia**

Atesty



ROHS

Zgodny

**Wymiary i masa**

Głębokość	136.3 mm	Głębokość (cale)	5.3661 inch
Wysokość	424.5 mm	Wysokość (cale)	16.7126 inch
Szerokość	641 mm	Szerokość (cale)	25.2362 inch
Masa netto	5440 g		

**Materiał**

Materiał podstawowy

Stal nierdzewna

**Klasyfikacje**

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		



## Przełącznik strażacki



Bezpieczne zdalne wyłączenie Dachowe instalacje fotowoltaiczne mogą wymagać urządzenie odłączającego w punkcie, w którym kable są wprowadzane do budynku, podłączonego do sieci zasilania w budynku. Pozwala to straży pożarnej na prowadzenie prac gaśniczych w sytuacji awaryjnej bez niepotrzebnego zagrożenia. Po przywróceniu zasilania wyłącznik pożarowy PV Next Fireman automatycznie łączy stringi fotowoltaiczne.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	Wersja
Nr zam.	<a href="#">8000111274</a>	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Przełącznik strażacki, PV Next,
GTIN (EAN)	4099986883994	1100 V, 6 MPP, 2 wejścia / 1 wyjście na MPP, Odłącznik zdalny,
Ilość	1 ST	Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II, MC4-Evo 2
Typ	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	Wersja
Nr zam.	<a href="#">8000115471</a>	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Przełącznik strażacki, PV Next,
GTIN (EAN)	4099986884205	1100 V, 6 MPP, 2 wejścia / 1 wyjście na MPP, Odłącznik zdalny,
Ilość	1 ST	Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II, WM4C