

PV SUNCOVER 40/60/13


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Fotowoltaika, Osłona przeciwsłoneczna
Nr zam.	8000143256
Typ	PV SUNCOVER 40/60/13
GTIN (EAN)	4099987111959
Ilość	1 szt.

Dane techniczne**Dopuszczenia**

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	136.3 mm	Głębokość (cale)	5.3661 inch
Wysokość	424.5 mm	Wysokość (cale)	16.7126 inch
Szerokość	641 mm	Szerokość (cale)	25.2362 inch
Masa netto	5440 g		

Materiał

Materiał podstawowy

Stal nierdzewna

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

Przełącznik strażacki



Bezpieczne zdalne wyłączenie Dachowe instalacje fotowoltaiczne mogą wymagać urządzenie odłączającego w punkcie, w którym kable są wprowadzane do budynku, podłączonego do sieci zasilania w budynku. Pozwala to straży pożarnej na prowadzenie prac gaśniczych w sytuacji awaryjnej bez niepotrzebnego zagrożenia. Po przywróceniu zasilania wyłącznik pożarowy PV Next Fireman automatycznie łączy stringi fotowoltaiczne.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	Wersja
Nr zam.	8000111274	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Przełącznik strażacki, PV Next,
GTIN (EAN)	4099986883994	1100 V, 6 MPP, 2 wejścia / 1 wyjście na MPP, Odłącznik zdalny,
Ilość	1 ST	Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II, MC4-Evo 2
Typ	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	Wersja
Nr zam.	8000115471	Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Przełącznik strażacki, PV Next,
GTIN (EAN)	4099986884205	1100 V, 6 MPP, 2 wejścia / 1 wyjście na MPP, Odłącznik zdalny,
Ilość	1 ST	Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II, WM4C