


KLIPPON K1 MOPL 0707 MSZN INNU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



seria Klippon® K, akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, proste, Wysokość: 52 mm, Szerokość: 61 mm, Głębokość: 1.5 mm, Materiał podstawowy: blacha stalowa, ocynkowany, srebrny
Nr zam.	8000188263
Typ	KLIPPON K1 MOPL 0707 MSZN INNU
GTIN (EAN)	4069165062229
Ilość	1 szt.

KLIPPON K1 MOPL 0707 MSZN INNU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	1.5 mm	Głębokość (cale)	0.0591 inch
Wysokość	52 mm	Wysokość (cale)	2.0472 inch
Szerokość	61 mm	Szerokość (cale)	2.4016 inch
Masa netto	29.07 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Informacje ogólne

Grubość materiału	1.5 mm	Wskazówka montażowa	Płyta montażowa
Powierzchnia	ocynkowany	Materiał podstawowy	blacha stalowa
obszary zastosowania	technika instalacyjna, Rejony zagrożone wybuchem, przemysł procesowy, transport		

Informacje ogólne Akcesoria

Grubość materiału	1.5 mm	Średnica otworu oczka lutowniczego (D)	7 mm
Powierzchnia	ocynkowany	Materiał podstawowy	blacha stalowa

Numery certyfikatów obudowy

Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD) DE PS24 10 1604 12
001ISS03

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		