


KLIPPON K1 MOPL 0707 MSZN CSS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

seria Klippon® K, akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, proste, Wysokość: 42 mm, Szerokość: 61 mm, Głębokość: 1.5 mm, Materiał podstawowy: blacha stalowa, ocynkowany, srebrny
Nr zam.	8000188268
Typ	KLIPPON K1 MOPL 0707 MSZN CSS
GTIN (EAN)	4069165062274
Ilość	1 szt.

KLIPPON K1 MOPL 0707 MSZN CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	1.5 mm	Głębokość (cale)	0.0591 inch
Wysokość	42 mm	Wysokość (cale)	1.6535 inch
Szerokość	61 mm	Szerokość (cale)	2.4016 inch
Masa netto	20.1 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	
----------------------------	--

Informacje ogólne

Grubość materiału	1.5 mm	Rodzaj zamocowania	Sruba M4 (< 4 mm)
Wskazówka montażowa	Płyta montażowa	Powierzchnia	ocynkowany
Materiał podstawowy	blacha stalowa	obszary zastosowania	technika instalacyjna, Rejony zagrożone wybuchem, przemysł procesowy, transport

Informacje ogólne Akcesoria

Grubość materiału	1.5 mm	Rodzaj zamocowania	Sruba M4 (< 4 mm)
Średnica otworu oczka lutowniczego (D)	7 mm	Powierzchnia	ocynkowany
Materiał podstawowy	blacha stalowa		

Numery certyfikatów obudowy

Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD)	DE PS2410 160412 001ISS03
-----------------------------------	------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		