

KLIPPON K61 MOPL 1626 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



seria Klippon® K, akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, proste, Wysokość: 145 mm, Szerokość: 245 mm, Głębokość: 1.5 mm, Materiał podstawowy: blacha stalowa, ocynkowany, srebrny
Nr zam.	8000188278
Typ	KLIPPON K61 MOPL 1626 MSZN
GTIN (EAN)	4069165062373
Ilość	1 szt.

KLIPPON K61 MOPL 1626 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	1.5 mm	Głębokość (cale)	0.0591 inch
Wysokość	145 mm	Wysokość (cale)	5.7086 inch
Szerokość	245 mm	Szerokość (cale)	9.6456 inch
Masa netto	389.4 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Informacje ogólne

Grubość materiału	1.5 mm	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni, Płyta montażowa
Powierzchnia	ocynkowany	Materiał podstawowy	blacha stalowa
mocowanie do wbudowania	przykręcany	obszary zastosowania	technika instalacyjna, Rejony zagrożone wybuchem, przemysł procesowy, transport

Informacje ogólne Akcesoria

Grubość materiału	1.5 mm	Średnica otworu oczka lutowniczego (D)	7 mm
Powierzchnia	ocynkowany	Materiał podstawowy	blacha stalowa

Numery certyfikatów obudowy

Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD) DE PS2410 160412
001ISS03

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		