

KLIPPON K32 MOPL 0825 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



seria Klippon® K, akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, proste, Wysokość: 67 mm, Szerokość: 239 mm, Głębokość: 1.5 mm, Materiał podstawowy: blacha stalowa, ocynkowany, srebrny
Nr zam.	8000188284
Typ	KLIPPON K32 MOPL 0825 MSZN
GTIN (EAN)	4069165062434
Ilość	1 szt.

KLIPPON K32 MOPL 0825 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	1.5 mm	Głębokość (cale)	0.0591 inch
Wysokość	67 mm	Wysokość (cale)	2.6378 inch
Szerokość	239 mm	Szerokość (cale)	9.4094 inch
Długość	239 mm	Długość (cale)	9.4094 inch
Masa netto	180 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Informacje ogólne

Grubość materiału	1.5 mm	Rodzaj zamocowania	przykręcany
Wskazówka montażowa	Płyta montażowa	Powierzchnia	ocynkowany
Materiał podstawowy	blacha stalowa	mocowanie do wbudowania	przykręcany

Informacje ogólne Akcesoria

Grubość materiału	1.5 mm	Rodzaj zamocowania	przykręcany
Średnica otworu oczka lutowniczego (D)	7 mm	Powierzchnia	ocynkowany
Materiał podstawowy	blacha stalowa		

Numery certyfikatów obudowy

Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD) DE PS24 10 1604 12
001ISS03

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		