

KLIPPON K42 MOPL 14 14 MSZN


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



seria Klippon® K, akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, proste, Wysokość: 124 mm, Szerokość: 124 mm, Głębokość: 1.5 mm, Materiał podstawowy: blacha stalowa, ocynkowany, srebrny
Nr zam.	8000188285
Typ	KLIPPON K42 MOPL 14 14 MSZN
GTIN (EAN)	4069165062441
Ilość	1 szt.

KLIPPON K42 MOPL 1414 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	1.5 mm	Głębokość (cale)	0.0591 inch
Wysokość	124 mm	Wysokość (cale)	4.8819 inch
Szerokość	124 mm	Szerokość (cale)	4.8819 inch
Masa netto	159.12 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Informacje ogólne

Grubość materiału	1.5 mm	Wskazówka montażowa	Płyta montażowa
Powierzchnia	ocynkowany	Materiał podstawowy	blacha stalowa
obszary zastosowania	technika instalacyjna, Rejony zagrożone wybuchem, przemysł procesowy, transport		

Informacje ogólne Akcesoria

Grubość materiału	1.5 mm	Średnica otworu oczka lutowniczego (D)	7 mm
Powierzchnia	ocynkowany	Materiał podstawowy	blacha stalowa

Numery certyfikatów obudowy

Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD) DE PS24 10 1604 12
001ISS03

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		