

## KLIPPON K75 MOPL 2333 MSZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



seria Klippon® K, akcesoria

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, proste, Wysokość: 210 mm, Szerokość: 310 mm, Głębokość: 1.5 mm, Materiał podstawowy: blacha stalowa, ocynkowany, srebrny
Nr zam.	<a href="#">8000188286</a>
Typ	KLIPPON K75 MOPL 2333 MSZN
GTIN (EAN)	4069165062458
Ilość	1 szt.

## KLIPPON K75 MOPL 2333 MSZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	1.5 mm	Głębokość (cale)	0.0591 inch
Wysokość	210 mm	Wysokość (cale)	8.2677 inch
Szerokość	310 mm	Szerokość (cale)	12.2047 inch
Masa netto	732.3 g		

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

## Informacje ogólne

Grubość materiału	1.5 mm	Wskazówka montażowa	Płyta montażowa
Powierzchnia	ocynkowany	Materiał podstawowy	blacha stalowa
obszary zastosowania	technika instalacyjna, Rejony zagrożone wybuchem, przemysł procesowy, transport		

## Informacje ogólne Akcesoria

Grubość materiału	1.5 mm	Średnica otworu oczka lutowniczego (D)	7 mm
Powierzchnia	ocynkowany	Materiał podstawowy	blacha stalowa

## Numery certyfikatów obudowy

Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD) DE PS24 10 1604 12  
001ISS03

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		