

## RIM 3 24/60VUC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Zdjęcie produktu



Podobny do przedstawionego na ilustracji

#### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	RIDERSERIES RCL, Moduł LED, Znamionowe napięcie sterowania: 24...60 V UC, złącze wtykowe
Nr zam.	<a href="#">8691020000</a>
Typ	RIM 3 24/60VUC
GTIN (EAN)	4032248361700
Ilość	10 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2026-03-30T00:00:00+02:00
Produkt alternatywny	<a href="#">CXX L 62R</a>

## RIM 3 24/60VUC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus) E223759

## Wymiary i masa

Głębokość	34.5 mm	Głębokość (cale)	1.3583 inch
Wysokość	9 mm	Wysokość (cale)	0.3543 inch
Szerokość	12.5 mm	Szerokość (cale)	0.4921 inch
Masa netto	2.7 g		

## Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
Wilgotność	40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus) E223759

## Strona sterownicza

Znamionowe napięcie sterowania	24...60 V UC	Wskazanie statusu	Czerwona dioda LED
--------------------------------	--------------	-------------------	--------------------

## Dane ogólne

Barwny czarny

## Dalsze szczegóły aprobat / norm

Normy	UL508	Nr certyfikatu (cURus)	E223759
-------	-------	------------------------	---------

## Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz złącze wtykowe

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

**Rysunki**

**Schemat połączeń**



**Rysunek wymiarowany**

