


**RS PB-DP T SUB-D****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Trójnik IP20 PROFIBUS-DP**

Ten rozdzielacz do PROFIBUS-DP umożliwia użytkownikowi wygodne przyłącze w szafie rozdzielczej.

Daje się montować na szynach nośnych TS32/35 i łączy standardowe przewody PROFIBUS-DP. Oprócz łączenia umożliwia też przyłączenie przewodów promieniowych.

Proszę pamiętać, że przewody promieniowe powinny być jak najkrótsze. Artykuł 8788580000 umożliwia przyłączenie urządzeń analitycznych i programujących za pośrednictwem 9-biegunowego gniazda Sub-D. Funkcje trójnika Dobry styk ekranu Dużo miejsca na przyłączenie przewodu magistralnego Montaż na szynie montażowej TS32/35

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	SUB-D PROFIBUS-DP, IP20
Nr zam.	<a href="#">8788580000</a>
Typ	RS PB-DP T SUB-D
GTIN (EAN)	4032248477418
Ilość	1 szt.

## RS PB-DP T SUB-D

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Masa netto	76.2 g
------------	--------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6aI, 6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

## Dane ogólne

Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	Średnica kabla, maks.	8 mm
Średnica kabla, min.	4.5 mm	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	2.5 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Stopień ochrony	IP20
złącze 1	Profibus-DP T-connector	Przyłącze 2	Śruba
Zewnętrzna średnica przewodu	-		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

RS PB-DP T SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Schemat połączeń

