

RS PB-DP T


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Trójnik IP20 PROFIBUS-DP

Ten rozdzielacz do PROFIBUS-DP umożliwia użytkownikowi wygodne przyłącze w szafie rozdzielczej.

Daje się montować na szynach nośnych TS32/35 i łączy standardowe przewody PROFIBUS-DP. Oprócz łączenia umożliwia też przyłączenie przewodów promieniowych.

Proszę pamiętać, że przewody promieniowe powinny być jak najkrótsze. Artykuł 8788580000 umożliwia przyłączenie urządzeń analitycznych i programujących za pośrednictwem 9-biegunowego gniazda Sub-D. Funkcje trójnika Dobry styk ekranu Dużo miejsca na przyłączenie przewodu magistralnego Montaż na szynie montażowej TS32/35

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	SUB-D PROFIBUS-DP, IP20
Nr zam.	8800040000
Typ	RS PB-DP T
GTIN (EAN)	4032248496860
Ilość	1 szt.

RS PB-DP T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	70 mm	Głębokość (cale)	2.7559 inch
Wysokość	43 mm	Wysokość (cale)	1.6929 inch
Szerokość	45 mm	Szerokość (cale)	1.7716 inch
Masa netto	65.8 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
 REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Liczba biegunów	6	Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe
Średnica kabla, maks.	8 mm	Średnica kabla, min.	4.5 mm
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	2.5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.5 mm ²
Napięcie znamionowe	50 V	Stopień ochrony	IP20
Stopień zanieczyszczenia	2	złącze 1	Profibus-DP T-connector
Przyłącze 2	Śruba	Zewnętrzna średnica przewodu	-

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

RS PB-DP T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com

Schemat połączeń

