

SCM-I QV P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Połączenia krzyżowe dla gniazd w RIDERSERIES RCM

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	RIDERSERIES RCM, łącznik poprzeczny
Nr zam.	8870850000
Typ	SCM-I QV P
GTIN (EAN)	4032248631698
Ilość	10 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Ostatnia data zamówienia	2026-06-30T00:00:00+02:00
Produkt alternatywny	CXM CCP 2P RD

SCM-I QV P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Szerokość	28 mm	Szerokość (cale)	1.1024 inch
Masa netto	1.1 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...85 °C	Temperatura otoczenia	-45 °C...70 °C
Temperatura eksploatacyjna		Wilgotność	40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane mostka poprzecznego

Prąd znamionowy	12 A	izolacja	Tak
Zabezpieczone przed dotknięciem	Tak	Barwny	biały
Liczba mostkowanych zacisków	2	Liczba biegunów	2
Raster w mm (P)	25.50 mm	rodzaj montażu	wtykany

Dane ogólne

Barwny biały

Dane przyłączeniowe

Raster w mm (P) 25.50 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

SCM-I QV P


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Przykład zastosowania


How to install cross connection



Plug cross connection direct
into wire-connection opening

Podłączanie mostków poprzecznych
do przyłączy kablowych

Przykład zastosowania



Cross connection:
SCM-I QV P
Part-No. 8870850000

Sockets:
SCM-I xCO P

Mostek poprzeczny łączy te same
przyłącza sąsiadujących podstawek.