

## SCM-I QV P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Zdjęcie produktu



Połączenia krzyżowe dla gniazd w RIDERSERIES RCM

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	RIDERSERIES RCM, łącznik poprzeczny
Nr zam.	<a href="#">8870850000</a>
Typ	SCM-I QV P
GTIN (EAN)	4032248631698
Ilość	10 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2026-06-30T00:00:00+02:00
Produkt alternatywny	<a href="#">CXM CCP 2P RD</a>

## SCM-I QV P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Szerokość	28 mm	Szerokość (cale)	1.1024 inch
Masa netto	1.1 g		

## Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...85 °C	Temperatura otoczenia	-45 °C...70 °C
Temperatura eksploatacyjna		Wilgotność	40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane mostka poprzecznego

Prąd znamionowy	12 A	izolacja	Tak
Zabezpieczone przed dotknięciem	Tak	Barwny	biały
Liczba mostkowanych zacisków	2	Liczba biegunów	2
Raster w mm (P)	25.50 mm	rodzaj montażu	wtykany

## Dane ogólne

Barwny biały

## Dane przyłączeniowe

Raster w mm (P) 25.50 mm


## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

## Rysunki

### Przykład zastosowania


#### How to install cross connection



Plug cross connection direct  
into wire-connection opening

Podłączanie mostków poprzecznych  
do przyłączy kablowych

### Przykład zastosowania



Mostek poprzeczny łączy te same  
przyłącza sąsiadujących podstawek.