

IE-XM-USB/USB-IP67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

łączniki wtykowe SnapIn według IEC 61076-3-106 Var.6
z tworzywa sztucznego plus wkład USB

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Kołnierz montażowy, kołnierz USB, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
Nr zam.	8892670000
Typ	IE-XM-USB/USB-IP67
GTIN (EAN)	4032248641123
Ilość	1 szt.

IE-XM-USB/USB-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Masa netto	37 g
------------	------

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...85 °C
Temperatura układania		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne


złącze 1	USB	Przyłącze 2	USB
Opis artykułu	kołnierz USB	Barwny	Jasnoszary
Podstawowy materiał obudowy	PA 66, UL 94: V-0	Kategoria	Cat.6 (ISO/IEC 11801)
rodzaj montażu	szafa sterownicza, skrzynka rozdzielcza	Ekranowanie	360 deg; styk ekranowany
Stopień ochrony	IP67	Cykle wpinania	750

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Drawings

Rysunek wymiarowy




IE-XM-USB/USB-IP67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessories****Złącze RJ45 / moduł**

łączniki wtykowe IE w IP20 do przewodów miedzianych i światłowodowych

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-XRJ45/IDC	Wersja
Nr zam.	8808330000	Wkładka kołnierkowa, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010),
GTIN (EAN)	4032248505913	IP20
Ilość	1 ST	