



### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Kabel systemowy, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 35 m
Nr zam.	<a href="#">8935660350</a>
Typ	IE-C5ES8UG0350A40A40-E
GTIN (EAN)	4050118356588
Ilość	1 szt.



## IE-C5ES8UG0350A40A40-E

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran 1000 Vrms, 50 Hz, 1 min

Rozrzut opóźnienia

25 ns/100m

Impedancja falowa 100 ± 5 Ω przy 100 MHz

## Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Odporność na olej in accordance with IEC 60811-2-1

Bez silikonu

Tak

Odporność na promienie UV Tak

Halogenki

bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-2

Promień gięcia, min., powtarzany 10 x średnica kabla

Promień gięcia, min., jednorazowy

4 x średnica kabla

Wytrzymałość na ścieranie bardzo dobrze

odporność na rozprzestrzenianie się płomienia

in accordance with IEC 60332-1

Korozyjność gazów pożarowych to IEC 60754-2

## wtyki lewe

Wtyk po lewej RJ45, IP20, styk męski, prosty, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

## wtyki prawe

Wtyk po prawej RJ45, IP20, styk męski, prosty, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

## Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002599

ETIM 9.0

EC002599

ETIM 10.0 EC002599

ECLASS 14.0

27-06-03-08

ECLASS 15.0 27-06-03-07