

**M-D-STRIPAX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Przewody wielodrutowe lub lite z izolacją z PCW, teflonu (PTFE) oraz silikonu  
Bez uszkodzeń przewodu dzięki zastosowaniu ostrza o specjalnym kształcie  
Bez łączenia pojedynczych przewodów  
Możliwość łatwego wymieniania wkładek tnących  
Wszystkie wkładki pasują do jednej obudowy  
Pręty prowadzące w kasetach ostrzy ułatwiają prawidłowe umieszczanie przewodu w narzędziu

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Narzędzia, Narzędzia do zdejmowania izolacji i cięcia
Nr zam.	<a href="#">9001280000</a>
Typ	M-D-STRIPAX
GTIN (EAN)	4008 1900 11215
Ilość	1 szt.

## M-D-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Wymiary i masa

Głębokość	16 mm	Głębokość (cale)	0.6299 inch
Wysokość	135 mm	Wysokość (cale)	5.3149 inch
Szerokość	82 mm	Szerokość (cale)	3.2283 inch
Masa netto	107.36 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Dane techniczne

Opis artykułu	Narzędzie do zdejmowania izolacji PCV/silikonowej, maks. przekrój przewodu 1 mm <sup>2</sup>
---------------	--

## Narzędzia do usuwania izolacji

Typ kabla	przewody o cienkich drutach i masywne z izolacją PVC	Średnica przewodu, maks.	1.3 mm
Średnica przewodu, min.	0.3 mm	Zakres zdejmowania izolacji AWG, maks.	18 AWG
Zakres zdejmowania izolacji AWG, min.	28 AWG	obszar pozbawiony izolacji, min.	0.08 mm <sup>2</sup>
Maks. długość zdejmowania płaszcz	7 mm	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.08 mm <sup>2</sup>		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

**Przykład zastosowania**

---



## M-D-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

## Accessories

www.weidmueller.com

## Akcesoria / części zamienne



Przewody wielodrutowe lub lite z izolacją z PCW, teflonu (PTFE) oraz silikonu  
Bez uszkodzeń przewodu dzięki zastosowaniu ostrza o specjalnym kształcie  
Bez łączenia pojedynczych przewodów  
Możliwość łatwego wymieniania wkładek tnących  
Wszystkie wkładki pasują do jednej obudowy  
Pręty prowadzące w kasetach ostrzy ułatwiają prawidłowe umieszczanie przewodu w narzędziu

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	MEHA KP GE M-D-SPX	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9003600000</a>	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4008190140274	
Ilość	1 ST	
Typ	MEHA KP RT M-D-SPX	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9003610000</a>	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4008190058272	
Ilość	1 ST	
Typ	MEHA KP GN M-D-SPX	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9003620000</a>	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4008190130527	
Ilość	1 ST	
Typ	MEHA KP BL M-D-SPX	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9003630000</a>	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4008190094256	
Ilość	1 ST	
Typ	MEHA KP SW M-D-SPX	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9003640000</a>	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4008190020507	
Ilość	1 ST	
Typ	MEHA KP WS M-D-SPX	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9006970000</a>	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4032248363711	
Ilość	1 ST	