

## KT ZQV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



do połączeń poprzecznych serii Z Weidmüllerdo połączeń poprzecznych od WQV 2,5 do WQV 35do okien połączeń poprzecznych zacisków WTR 2,5 i WSI 6

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Obcinaczki na jedną rękę
Nr zam.	<a href="#">9002170000</a>
Typ	KT ZQV
GTIN (EAN)	4032248291670
Ilość	1 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Ostatnia data zamówienia	2025-12-30T00:00:00+01:00

## KT ZQV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	12 mm	Głębokość (cale)	0.4724 inch
Wysokość	44 mm	Wysokość (cale)	1.7323 inch
Szerokość	208 mm	Szerokość (cale)	8.189 inch
Masa netto	280.78 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do cięcia bez zgniatania połączeń poprzecznych serii Weidmüller Z	Wykonanie	mechaniczny jednoręczny
---------------	---	-----------	-------------------------

## Narzędzia do cięcia

Kabel miedziany - jednodrutowy, max. (AWG)	2 AWG	Kabel miedziany - jednodrutowy, max.)	35 mm <sup>2</sup>
Kabel miedziany - drobny drut, max. (AWG)	6 AWG	kabel miedziany - cienkodrutowy, maks.	16 mm <sup>2</sup>
Kabel miedziany - wielodrutowy, max. (AWG)	2/0 AWG	Kabel miedziany - wielodrutowy, max.	70 mm <sup>2</sup>
Kabel miedziany, max. Ø	14 mm		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		