

KT ZQV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



do połączeń poprzecznych serii Z Weidmüllerdo połączeń poprzecznych od WQV 2,5 do WQV 35do okien połączeń poprzecznych zacisków WTR 2,5 i WSI 6

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Cutting tool for one-hand operation
Nr zam.	9002170000
Typ	KT ZQV
GTIN (EAN)	4032248291670
Ilość	1 szt.

KT ZQV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	12 mm	Głębokość (cale)	0.4724 inch
Wysokość	44 mm	Wysokość (cale)	1.7323 inch
Szerokość	208 mm	Szerokość (cale)	8.189 inch
Masa netto	280.78 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do cięcia bez zgniatania połączeń poprzecznych serii Weidmüller Z	Wykonanie	mechaniczny jednoręczny
---------------	---	-----------	-------------------------

Narzędzia do cięcia

Kabel miedziany - jednodrutowy, max. (AWG)	2 AWG	Kabel miedziany - jednodrutowy, max.)	35 mm ²
Kabel miedziany - drobny drut, max. (AWG)	6 AWG	kabel miedziany - cienkodrutowy, maks.	16 mm ²
Kabel miedziany - wielodrutowy, max. (AWG)	2/0 AWG	Kabel miedziany - wielodrutowy, max.	70 mm ²
Kabel miedziany, max. Ø	14 mm		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		