



Do przewodów 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7-350 MCM)

Materiał E-Cu, galwanicznie ocynowany

tolerancja wymiaru wg DIN 46228 część 1 Pakowane

luzem w torebki poliestrowe

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, standard, 25 mm, 25 mm, Nie
Nr zam.	9004190000
Typ	H35,0/25
GTIN (EAN)	4008190096083
Ilość	100 szt.
opakowanie	luzem

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E499744

Wymiary i masa

Masa netto 1.22 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu	tuleja kablowa bez kołnierza z tworzywa sztucznego, (2) Końcówka tulejkowa	Wykonanie	standard
---------------	--	-----------	----------

Tulejki kablowe

średnica powierzchni styku (D1)	8.3 mm	długość powierzchni styku (L2)	25 mm
średnica kołnierza (D2)	11 mm	L1 in mm	25.00 mm
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 2 maks.		Długość odizolowania	25 mm
Przekrój przyłącza przewodu	35 mm ²		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rysunki

