

H0,5/14 OR BD


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|--|
| Wersja | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy |
| Nr zam. | 9004270000 |
| Typ | H0,5/14 OR BD |
| GTIN (EAN) | 4008190091774 |
| Ilość | 500 szt. |
| opakowanie | Szpula opakowana |

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E499744

Wymiary i masa

Masa netto 0.07 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

| Opis artykułu | złączone taśmy tulei kablowych, kolor pomarańczowy | Wykonanie | standard |
|---------------|--|-----------|----------|
| | | | |

Tulejki kablowe

| | | | |
|---------------------------------|---------------------|--|-------------|
| średnica powierzchni styku (D1) | 1 mm | długość powierzchni styku (L2) | 8 mm |
| średnica kołnierza (D2) | 2.6 mm | Grubość kołnierza plastikowego (S2) | 0.25 mm |
| L1 in mm | 14.00 mm | przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 20 maks. | |
| Grubość tulejki metalowej (S1) | 0.15 mm | Długość odizolowania | 10 mm |
| Przekrój przyłącza przewodu | 0.5 mm ² | kod koloru | Weidmueller |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Rysunki

Rysunek

