

**STRIPAX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Narzędzia do zdejmowania izolacji z automatyczną regulacją. Do przewodów cienkodrutowych i żył jednodrutowych. Idealne do zastosowań w branży mechanicznej, inżynierii procesowej, kolejnictwie, energetyce wiatrowej, robotyce, do ochrony przeciwwybuchowej, a także w środowisku morskim, nadmorskim oraz w przemyśle stoczniowym. Długość zdejmowania płaszczka można nastawić za pomocą blokady końca długości. Automatyczne otwarcie szczęk po zakończeniu operacji zdejmowania izolacji. Brak rozchodzenia się pojedynczych przewodów. Możliwość dostosowania do różnych grubości izolacji. Dwuetapowa obróbka kabli z podwójną izolacją, bez specjalnego regulowania. Bez luzu w samo-regulującej jednostce cięcia. Duża trwałość. Zoptymalizowana ergonomiczna konstrukcja.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Narzędzia, Narzędzia do zdejmowania izolacji i cięcia
Nr zam.	<a href="#">9005000000</a>
Typ	STRIPAX
GTIN (EAN)	4008190072506
Ilość	1 szt.

## STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Wymiary i masa

Głębokość	22 mm	Głębokość (cale)	0.8661 inch
Wysokość	99 mm	Wysokość (cale)	3.8976 inch
Szerokość	190 mm	Szerokość (cale)	7.4803 inch
Masa netto	174.63 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Dane techniczne

Opis artykułu	Narzędzie do usuwania izolacji, maks. przekrój przewodu 10 mm <sup>2</sup>
---------------	--

## Narzędzia do usuwania izolacji

Typ kabla	przewody o cienkich drutach i masywne z izolacją PVC	przekrój przewodu (moc cięcia)	6 mm <sup>2</sup>
Zakres zdejmowania izolacji AWG, maks.	8 AWG	Zakres zdejmowania izolacji AWG, min.	28 AWG
obszar pozbawiony izolacji, min.	0.08 mm <sup>2</sup>	Maks. długość zdejmowania płaszczka	25 mm
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	10 mm <sup>2</sup>	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.08 mm <sup>2</sup>

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

**STRIPAX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Przykład zastosowania**



## STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Accessories

www.weidmueller.com

## Akcesoria / części zamienne



Narzędzia do zdejmowania izolacji z automatyczną regulacjąDo przewodów cienkodrutowych i żył jednodrutowychIdealne do zastosowań w branży mechanicznej, inżynierii procesowej, kolejnictwie, energetyce wiatrowej, robotyce, do ochrony przeciwwybuchowej, a także w środowisku morskim, nadmorskim oraz w przemyśle stoczniowymDługość zdejmowania płaszczka można nastawić za pomocą blokady końca długościAutomatyczne otwarcie szczęk po zakończeniu operacji zdejmowania izolacjiBrak rozchodzenia się pojedynczych przewodówMożliwość dostosowania do różnych grubości izolacjiDwuetażowa obróbka kabli z podwójną izolacją, bez specjalnego regulowaniaBez luzu w samo-regulującej jednostce cięciaDuża trwałośćZoptymalizowana ergonomiczna konstrukcja

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ERME 10 <sup>2</sup> SPX 4	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1119030000</a>	Akcesoria, Uchwyt noża
GTIN (EAN)	4032248948420	
Ilość	1 ST	
Typ	ERTE KLBC SPX 10	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2571480000</a>	Akcesoria, Zapasowa szczęka do zaciskania
GTIN (EAN)	4050118582109	
Ilość	1 ST	
Typ	ERTE BAGR AN KP SPX 4	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2905400000</a>	Akcesoria, Zapasowa szczęka do zaciskania
GTIN (EAN)	4099986551381	
Ilość	1 ST	