

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Praski do łączników izolowanych końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych, łączników równoległych i szeregowych oraz wtykowych
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków
Przetestowane wg DIN EN 60352 T.2

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.5mm ² , 6mm ² , Zaciskanie owalne, Zagniatanie podwójne
Nr zam.	9006120000
Typ	CTI 6
GTIN (EAN)	4008190044527
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Wymiary i masa

Szerokość	250 mm	Szerokość (cale)	9.8425 inch
Masa netto	690.27 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do zaciskania do złączy izolowanych 0,5-6 mm ²	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
---------------	---------------------------------------------------------------------	-----------	-------------------------------------

Opis styku

rodzaj styku	złącza izolowane	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 10
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 21	obszar zacisku, maks.	6 mm ²
obszar zacisku, min.	0.5 mm ²		

dane narzędzia do zagniatania


Przekrój tulejek na żyłę, max.	6 mm ²	
Przekrój tulejek na żyłę, min.	0.5 mm ²	
rodzaj / profil zacisku	Zaciskanie owalne, Zagniatanie podwójne	
Stacja zaciskania	Numer stacji zaciskania	1
	Przekrój przewodu, min.	0.5 mm ²
	Przekrój przewodu, maks.	1.5 mm ²
	Przekrój przewodu AWG, min.	20 AWG
	Przekrój przewodu AWG, maks.	16 AWG
	Kolor stacji zaciskania	Czerwony
	Numer stacji zaciskania	2
	Przekrój przewodu, min.	1.5 mm ²
	Przekrój przewodu, maks.	2.5 mm ²
	Przekrój przewodu AWG, min.	16 AWG
	Przekrój przewodu AWG, maks.	14 AWG
	Kolor stacji zaciskania	Niebieski
	Numer stacji zaciskania	3
	Przekrój przewodu, min.	4 mm ²
	Przekrój przewodu, maks.	6 mm ²
	Przekrój przewodu AWG, min.	12 AWG
Przekrój przewodu AWG, maks.	10 AWG	
Kolor stacji zaciskania	Żółty	

Ważna informacja

Informacje produktowe	Nieodpowiednie do przewodów jednodrutowych. Izolacja na styku jest dociskana stożkowo.
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------


Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



Akcesoria

wtyki płaskie



Izolowane tuleje wtyku płaskiego z PVC z tuleją miedzianą. Wersje dostępne w sprzedaży nielutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	FSKI/0,5-1,0/288	Wersja
Nr zam.	1491790000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , czerwony
GTIN (EAN)	4050118301540	
Ilość	100 ST	
Typ	FSKI/0,5-1,0/488	Wersja
Nr zam.	1491810000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , czerwony
GTIN (EAN)	4050118301380	
Ilość	100 ST	
Typ	FSKI/0,5-1,0/638	Wersja
Nr zam.	1491820000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , czerwony
GTIN (EAN)	4050118301670	
Ilość	100 ST	
Typ	FSKI/1,5-2,5/488	Wersja
Nr zam.	1491850000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , niebieski
GTIN (EAN)	4050118301687	
Ilość	100 ST	
Typ	FSKI/1,5-2,5/638	Wersja
Nr zam.	1491830000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , niebieski
GTIN (EAN)	4050118301830	
Ilość	100 ST	
Typ	FSKI/4,0-6,0/638	Wersja
Nr zam.	1491840000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , żółty
GTIN (EAN)	4050118301823	
Ilość	100 ST	
Typ	LIF 1,5M638 R	Wersja
Nr zam.	9200580000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , czerwony
GTIN (EAN)	4032248410422	
Ilość	100 ST	
Typ	LIF 2,5M638 R	Wersja
Nr zam.	9200590000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , niebieski
GTIN (EAN)	4032248410439	
Ilość	100 ST	
Typ	LIF 6M638 R	Wersja
Nr zam.	9200600000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 4 mm ² - 6 mm ² , żółty
GTIN (EAN)	4032248410446	
Ilość	100 ST	

Akcesoria

płaskie tuleje wtykowe



Izolowane tuleje wtyku płaskiego z PVC z tuleją miedzianą. Wersje dostępne w sprzedaży nielutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIF 1,5F288 R	Wersja
Nr zam.	9200520000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , czerwony
GTIN (EAN)	4032248410361	
Ilość	100 ST	
Typ	LIF 1,5F488 R	Wersja
Nr zam.	9200530000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , czerwony
GTIN (EAN)	4032248410378	
Ilość	100 ST	
Typ	LIF 1,5F638 R	Wersja
Nr zam.	9200540000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , czerwony
GTIN (EAN)	4032248410385	
Ilość	100 ST	
Typ	LIF 2,5F488 R	Wersja
Nr zam.	9200550000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , niebieski
GTIN (EAN)	4032248410392	
Ilość	100 ST	
Typ	LIF 2,5F638 R	Wersja
Nr zam.	9200560000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , niebieski
GTIN (EAN)	4032248410408	
Ilość	100 ST	
Typ	LIF 6F638 R	Wersja
Nr zam.	9200570000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , żółty
GTIN (EAN)	4032248410415	
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,1-0,5/285	Wersja
Nr zam.	1491620000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ² , żółty
GTIN (EAN)	4050118301526	
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,1-0,5/288	Wersja
Nr zam.	1491630000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ² , żółty
GTIN (EAN)	4050118301489	
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/288	Wersja
Nr zam.	1491650000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , czerwony
GTIN (EAN)	4050118301519	
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/485	Wersja
Nr zam.	1491660000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , czerwony
GTIN (EAN)	4050118301410	
Ilość	100 ST	

Akcesoria

Typ	VFSKHI/0,5-1,0/488	Wersja
Nr zam.	1491670000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5
GTIN (EAN)	4050118301502	mm ² - 1 mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/638	Wersja
Nr zam.	1491680000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5
GTIN (EAN)	4050118301618	mm ² - 1 mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/285	Wersja
Nr zam.	1491640000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5
GTIN (EAN)	4050118301557	mm ² - 1 mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/285	Wersja
Nr zam.	1491730000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² ,1.5
GTIN (EAN)	4050118301700	mm ² - 2.5 mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/288	Wersja
Nr zam.	1491740000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² ,1.5
GTIN (EAN)	4050118301472	mm ² - 2.5 mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/485	Wersja
Nr zam.	1491690000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² ,1.5
GTIN (EAN)	4050118301717	mm ² - 2.5 mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/488	Wersja
Nr zam.	1491710000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² ,1.5
GTIN (EAN)	4050118301663	mm ² - 2.5 mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/638	Wersja
Nr zam.	1491720000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² ,1.5
GTIN (EAN)	4050118301564	mm ² - 2.5 mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHI/4,0-6,0/638	Wersja
Nr zam.	1491750000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301816	6 mm ² ,żółty
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHI/4,0-6,0/9512	Wersja
Nr zam.	1491760000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301588	6 mm ² ,żółty
Ilość	100 ST	

Tulejki konektorowe z odgałęzieniem



W pełni izolowane tulejki wtyków płaskich z odgałęzieniem z PVC z tuleją miedzianą. Wersje dostępne w sprzedaży nie lutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym.

Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIF 1,5T638 R	Wersja
Nr zam.	9200610000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0,5 mm ² - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410453	mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	LIF 2,5T638 R	Wersja
Nr zam.	9200620000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm ² - 2,5
GTIN (EAN)	4032248410460	mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	LIF 6T638 R	Wersja
Nr zam.	9200630000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4032248410477	mm ² ,żółty
Ilość	100 ST	

Gilzy do końcówek kablowych, w pełni izolowane



W pełni izolowane tuleje wtyków płaskich z PVC z tuleją miedzianą. Wersje dostępne w sprzedaży nielutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIF 1,5F638 RF	Wersja
Nr zam.	9200640000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0,5 mm ² - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410484	mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	LIF 2,5F638 RF	Wersja
Nr zam.	9200650000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm ² - 2,5
GTIN (EAN)	4032248410491	mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	LIF 6F638 RF	Wersja
Nr zam.	9200660000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4032248410507	mm ² ,żółty
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/285	Wersja
Nr zam.	1491860000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0,5
GTIN (EAN)	4050118301915	mm ² - 1 mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/288	Wersja
Nr zam.	1491870000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0,5
GTIN (EAN)	4050118301908	mm ² - 1 mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/485	Wersja
Nr zam.	1491880000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0,5
GTIN (EAN)	4050118301748	mm ² - 1 mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	

Akcesoria

Typ	VFSKHV/0,5-1,0/488	Wersja
Nr zam.	1491890000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5
GTIN (EAN)	4050118301786	mm ² - 1 mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/638	Wersja
Nr zam.	1491910000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5
GTIN (EAN)	4050118301847	mm ² - 1 mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHV/1,5-2,5/485	Wersja
Nr zam.	1491920000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² ,1.5
GTIN (EAN)	4050118301694	mm ² - 2.5 mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHV/1,5-2,5/488	Wersja
Nr zam.	1491930000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² ,1.5
GTIN (EAN)	4050118301762	mm ² - 2.5 mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHV/1,5-2,5/638	Wersja
Nr zam.	1491940000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² ,1.5
GTIN (EAN)	4050118301922	mm ² - 2.5 mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHV/4,0-6,0/638	Wersja
Nr zam.	1491950000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301946	6 mm ² ,żółty
Ilość	100 ST	

Zaprasowywane końcówki kablowe



Izolowane złącze kablowe z PCW lub PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowaneZe stożkowym kanałem do wprowadzania, za wyjątkiem wspólnego przyłącza

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KQI-M10/-1	Wersja
Nr zam.	1492130000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5
GTIN (EAN)	4050118302158	mm ² - 1 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M10/-2,5	Wersja
Nr zam.	1492340000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² ,1.5
GTIN (EAN)	4050118302295	mm ² - 2.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M10/-6	Wersja
Nr zam.	1492410000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302363	- 6 mm ²
Ilość	100 ST	

Akcesoria

Typ	KQI-M12/-2,5	Wersja
Nr zam.	1492350000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² ,1.5
GTIN (EAN)	4050118302059	mm ² - 2.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M12/-6	Wersja
Nr zam.	1492420000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302189	- 6 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M2,5/-1	Wersja
Nr zam.	1492150000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5
GTIN (EAN)	4050118302028	mm ² - 1 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M2/-0,5	Wersja
Nr zam.	1492090000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0.5 mm ² ,0.1
GTIN (EAN)	4050118301892	mm ² - 0.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M2/-1	Wersja
Nr zam.	1492140000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5
GTIN (EAN)	4050118302127	mm ² - 1 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M3,5/-1	Wersja
Nr zam.	1492180000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5
GTIN (EAN)	4050118302080	mm ² - 1 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M3,5/-2,5	Wersja
Nr zam.	1492270000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² ,1.5
GTIN (EAN)	4050118302134	mm ² - 2.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M3/-0,5	Wersja
Nr zam.	1492100000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0.5 mm ² ,0.1
GTIN (EAN)	4050118302011	mm ² - 0.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M3/-1	Wersja
Nr zam.	1492170000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5
GTIN (EAN)	4050118302035	mm ² - 1 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M3/-2,5	Wersja
Nr zam.	1492250000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² ,1.5
GTIN (EAN)	4050118302073	mm ² - 2.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M4/-0,5	Wersja
Nr zam.	1492110000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0.5 mm ² ,0.1
GTIN (EAN)	4050118302103	mm ² - 0.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M4/-1	Wersja
Nr zam.	1492200000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5
GTIN (EAN)	4050118302301	mm ² - 1 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M4/-2,5	Wersja
Nr zam.	1492290000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² ,1.5
GTIN (EAN)	4050118302172	mm ² - 2.5 mm ²
Ilość	100 ST	

Akcesoria

Typ	KQI-M4/-6	Wersja
Nr zam.	1492370000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302264	- 6 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M4/S/-1	Wersja
Nr zam.	1492190000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5
GTIN (EAN)	4050118302165	mm ² - 1 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M4/S/-2,5	Wersja
Nr zam.	1492280000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² , 1.5
GTIN (EAN)	4050118302141	mm ² - 2.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M5/-0,5	Wersja
Nr zam.	1492120000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0.5 mm ² ,0.1
GTIN (EAN)	4050118302042	mm ² - 0.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M5/-1	Wersja
Nr zam.	1492220000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5
GTIN (EAN)	4050118302110	mm ² - 1 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M5/-2,5	Wersja
Nr zam.	1492310000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² , 1.5
GTIN (EAN)	4050118302271	mm ² - 2.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M5/-6	Wersja
Nr zam.	1492380000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302219	- 6 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M5/S/-1	Wersja
Nr zam.	1492210000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5
GTIN (EAN)	4050118302004	mm ² - 1 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M5/S/2,5	Wersja
Nr zam.	1492300000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² , 1.5
GTIN (EAN)	4050118302332	mm ² - 2.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M6/-1	Wersja
Nr zam.	1492230000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5
GTIN (EAN)	4050118302400	mm ² - 1 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M6/-2,5	Wersja
Nr zam.	1492320000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² , 1.5
GTIN (EAN)	4050118302417	mm ² - 2.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M6/-6	Wersja
Nr zam.	1492390000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302509	- 6 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M8/-1	Wersja
Nr zam.	1492240000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5
GTIN (EAN)	4050118302066	mm ² - 1 mm ²
Ilość	100 ST	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	KQI-M8/-2,5	Wersja
Nr zam.	1492330000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302325	
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M8/-6	Wersja
Nr zam.	1492400000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302257	
Ilość	100 ST	

Końcówki kablowe widełkowe



Izolowane złącze kablowe rozwidłone wykonane z PCW lub PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowaneZe stożkowym kanałem do wprowadzania

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KQIG-M10/-6	Wersja
Nr zam.	1491320000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301199	
Ilość	100 ST	
Typ	KQIG-M3,5/-1	Wersja
Nr zam.	1492530000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302370	
Ilość	100 ST	
Typ	KQIG-M3,5/-2,5	Wersja
Nr zam.	1492610000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302097	
Ilość	100 ST	
Typ	KQIG-M3/-1	Wersja
Nr zam.	1492520000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302431	
Ilość	100 ST	
Typ	KQIG-M3/-2,5	Wersja
Nr zam.	1492600000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302202	
Ilość	100 ST	
Typ	KQIG-M4/-1	Wersja
Nr zam.	1492550000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302240	
Ilość	100 ST	
Typ	KQIG-M4/-2,5	Wersja
Nr zam.	1492630000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302424	
Ilość	100 ST	

Akcesoria


Typ	KQIG-M4/-6	Wersja
Nr zam.	1491270000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301342	- 6 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQIG-M4/S/-1	Wersja
Nr zam.	1492540000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302523	
Ilość	100 ST	
Typ	KQIG-M4/S/-2,5	Wersja
Nr zam.	1492620000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302387	
Ilość	100 ST	
Typ	KQIG-M5/-1	Wersja
Nr zam.	1492580000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301793	
Ilość	100 ST	
Typ	KQIG-M5/-2,5	Wersja
Nr zam.	1492640000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302448	
Ilość	100 ST	
Typ	KQIG-M5/-6	Wersja
Nr zam.	1491280000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301311	- 6 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQIG-M6/-1	Wersja
Nr zam.	1492590000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302318	
Ilość	100 ST	
Typ	KQIG-M6/-2,5	Wersja
Nr zam.	1491260000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301182	
Ilość	100 ST	
Typ	KQIG-M6/-6	Wersja
Nr zam.	1491290000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,4 mm ² ,4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301328	- 6 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQIG-M8/-6	Wersja
Nr zam.	1491310000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301298	- 6 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	LIS 1,5M3 V	Wersja
Nr zam.	9200290000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,czerwony
GTIN (EAN)	4032248410118	
Ilość	100 ST	
Typ	LIS 1,5M3,5 V	Wersja
Nr zam.	9200300000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,czerwony
GTIN (EAN)	4032248410125	
Ilość	100 ST	
Typ	LIS 1,5M4 V	Wersja
Nr zam.	9200310000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,czerwony
GTIN (EAN)	4032248410132	
Ilość	100 ST	

Akcesoria

Typ	LIS 1,5M5 V	Wersja
Nr zam.	9200320000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0,5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410149	mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	LIS 1,5M6 V	Wersja
Nr zam.	9200330000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0,5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410156	mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	LIS 2,5M3 V	Wersja
Nr zam.	9200350000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410170	mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	LIS 2,5M3,5 V	Wersja
Nr zam.	9200360000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410187	mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	LIS 2,5M4 V	Wersja
Nr zam.	9200370000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410194	mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	LIS 2,5M5 V	Wersja
Nr zam.	9200380000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410224	mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	LIS 2,5M6 V	Wersja
Nr zam.	9200390000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410231	mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	LIS 6M10 V	Wersja
Nr zam.	9200450000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4032248410293	mm ² ,żółty
Ilość	50 ST	
Typ	LIS 6M4 V	Wersja
Nr zam.	9200410000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4032248410255	mm ² ,żółty
Ilość	100 ST	
Typ	LIS 6M5 V	Wersja
Nr zam.	9200420000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4032248410262	mm ² ,żółty
Ilość	100 ST	
Typ	LIS 6M6 V	Wersja
Nr zam.	9200430000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4032248410279	mm ² ,żółty
Ilość	100 ST	
Typ	LIS 6M8 V	Wersja
Nr zam.	9200440000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4032248410286	mm ² ,żółty
Ilość	50 ST	

Akcesoria

Końcówki kablowe typu haczykowego



Stosowanie tulejek kablowych zapewnia użytkownikom trwałą i niezmienną jakość połączeń elektrycznych. Dalsze korzyści wynikają z zalet montażowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HBT 1,5 - 3,0 RT	Wersja
Nr zam.	1312440000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² , 1,5 mm ² - 3 mm ² , czerwony
GTIN (EAN)	4050118115055	
Ilość	100 ST	
Typ	HBT 1,5 - 4,6 RT	Wersja
Nr zam.	1233340000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² , 1,5 mm ² - 4,6 mm ² , czerwony
GTIN (EAN)	4050118210972	
Ilość	100 ST	
Typ	HBT 2,5 - 3,0 BL	Wersja
Nr zam.	1312450000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 3 mm ² , niebieski
GTIN (EAN)	4050118115130	
Ilość	100 ST	
Typ	HBT 2,5 - 4,6 BL	Wersja
Nr zam.	1233330000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 4,6 mm ² , niebieski
GTIN (EAN)	4050118016901	
Ilość	100 ST	
Typ	HBT 6,0 - 3,0 GE	Wersja
Nr zam.	1312470000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 3 mm ² , 3 mm ² - 6 mm ² , żółty
GTIN (EAN)	4050118114980	
Ilość	100 ST	
Typ	HBT 6,0 - 4,6 GE	Wersja
Nr zam.	1216230000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 4,6 mm ² , 4,6 mm ² - 6 mm ² , żółty
GTIN (EAN)	4050118000337	
Ilość	100 ST	
Typ	HOOKBLA 0,25-1,5 SW	Wersja
Nr zam.	9036290000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² , 0,25 mm ² - 1,5 mm ² , 16,75 mm, czarny
GTIN (EAN)	4032248175925	
Ilość	100 ST	
Typ	HOOKBLA 1,0-2,5 SW	Wersja
Nr zam.	9036300000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1 mm ² - 2,5 mm ² , 16,75 mm, czarny
GTIN (EAN)	4032248175932	
Ilość	100 ST	

Akcesoria

złączki stykowe

W pełni izolowane wspólne złącze wykonane z PCW lub PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowane




Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIB 1,5B25 VF	Wersja
Nr zam.	9200490000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0,5 mm ² - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410330	mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	LIB 2,5B25 VF	Wersja
Nr zam.	9200500000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm ² - 2,5
GTIN (EAN)	4032248410347	mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	LIB 6B26 VF	Wersja
Nr zam.	9200510000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4032248410354	mm ² ,żółty
Ilość	100 ST	
Typ	VSTI/0,1-0,5	Wersja
Nr zam.	1491540000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0,5 mm ² ,0,1
GTIN (EAN)	4050118301649	mm ² - 0,5 mm ² ,żółty
Ilość	100 ST	
Typ	VSTI/0,5-1,0	Wersja
Nr zam.	1491550000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0,5
GTIN (EAN)	4050118301731	mm ² - 1 mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	VSTI/1,5-2,5	Wersja
Nr zam.	1491560000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2,5 mm ² ,1,5
GTIN (EAN)	4050118301656	mm ² - 2,5 mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	VSTI/4,0-6,0	Wersja
Nr zam.	1491570000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301809	6 mm ² ,żółty
Ilość	100 ST	

Łączniki równoległe

Izolowane złącze kablowe z PCW lub PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowaneZe stożkowym kanałem do wprowadzania, za wyjątkiem wspólnego przyłącza



Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VPLI/0,1-0,5	Wersja
Nr zam.	1491450000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0,5 mm ² ,0.1
GTIN (EAN)	4050118301595	mm ² - 0.5 mm ² ,żółty
Ilość	100 ST	
Typ	VPLI/0,5-1,0	Wersja
Nr zam.	1491460000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5
GTIN (EAN)	4050118301366	mm ² - 1 mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	VPLI/1,5-2,5	Wersja
Nr zam.	1491470000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2,5 mm ² ,1.5
GTIN (EAN)	4050118301571	mm ² - 2.5 mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	VPLI/4,0-6,0	Wersja
Nr zam.	1491480000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301359	6 mm ² ,żółty
Ilość	100 ST	

Końcówki kablowe z bolcem



Izolowane złącze kablowe męskie wykonane z PCW lub PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowaneZe stożkowym kanałem do wprowadzania

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KSI/0,1-0,5	Wersja
Nr zam.	1491370000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0,5 mm ² ,0.1
GTIN (EAN)	4050118301625	mm ² - 0.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KSI/0,5-1,0	Wersja
Nr zam.	1491380000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5
GTIN (EAN)	4050118301441	mm ² - 1 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KSI/1,5-2,5	Wersja
Nr zam.	1491390000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2,5 mm ² ,1.5
GTIN (EAN)	4050118301458	mm ² - 2.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KSI/1,5-2,5	Wersja
Nr zam.	1491410000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2,5 mm ² ,1.5
GTIN (EAN)	4050118301632	mm ² - 2.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KSI/4,0-6,0	Wersja
Nr zam.	1491420000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118300994	- 6 mm ²
Ilość	100 ST	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	LIP 1,5R12 V	Wersja
Nr zam.	9200460000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0,5 mm ² - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410309	mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	LIP 2,5R12 V	Wersja
Nr zam.	9200470000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm ² - 2,5
GTIN (EAN)	4032248410316	mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	LIP 6R14 V	Wersja
Nr zam.	9200480000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4032248410323	mm ² ,żółty
Ilość	100 ST	

Rozdzielacz wtykowy




Izolowane złącze kablowe z PCW lub PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowaneZe stożkowym kanałem do wprowadzania, za wyjątkiem wspólnego przyłącza

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VSTVI/0,5-1,0	Wersja
Nr zam.	1491770000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0,5
GTIN (EAN)	4050118301465	mm ² - 1 mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	VSTVI/1,5-2,5	Wersja
Nr zam.	1491780000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2,5 mm ² ,1,5
GTIN (EAN)	4050118301373	mm ² - 2,5 mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	

Końcówki kablowe oczkowe

W pełni izolowane łączniki kabli pierścieniowych z PVCWersje dostępne w sprzedażyNielutowaneze stożkowym lejkiem wpustowym



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIR 1,5M3 V	Wersja
Nr zam.	9200070000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm ² ,0,5
GTIN (EAN)	4032248409839	mm ² - 1,5 mm ²
Ilość	100 ST	

Akcesoria

Typ	LIR 1,5M3,5 V	Wersja
Nr zam.	9200080000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm ² ,0,5
GTIN (EAN)	4032248409846	mm ² - 1.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	LIR 1,5M4 V	Wersja
Nr zam.	9200090000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm ² ,0,5
GTIN (EAN)	4032248409853	mm ² - 1.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	LIR 1,5M5 V	Wersja
Nr zam.	9200100000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm ² ,0,5
GTIN (EAN)	4032248409860	mm ² - 1.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	LIR 1,5M6 V	Wersja
Nr zam.	9200110000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm ² ,0,5
GTIN (EAN)	4032248409730	mm ² - 1.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	LIR 1,5M8 V	Wersja
Nr zam.	9200120000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm ² ,0,5
GTIN (EAN)	4032248409747	mm ² - 1.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	LIR 2,5M10 V	Wersja
Nr zam.	9200210000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2,5 mm ² ,1,5
GTIN (EAN)	4032248410033	mm ² - 2.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	LIR 2,5M3 V	Wersja
Nr zam.	9200150000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2,5 mm ² ,1,5
GTIN (EAN)	4032248409778	mm ² - 2.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	LIR 2,5M3,5 V	Wersja
Nr zam.	9200160000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2,5 mm ² ,1,5
GTIN (EAN)	4032248409785	mm ² - 2.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	LIR 2,5M4 V	Wersja
Nr zam.	9200170000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2,5 mm ² ,1,5
GTIN (EAN)	4032248409792	mm ² - 2.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	LIR 2,5M5 V	Wersja
Nr zam.	9200180000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2,5 mm ² ,1,5
GTIN (EAN)	4032248409808	mm ² - 2.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	LIR 2,5M6 V	Wersja
Nr zam.	9200190000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2,5 mm ² ,1,5
GTIN (EAN)	4032248410019	mm ² - 2.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	LIR 2,5M8 V	Wersja
Nr zam.	9200200000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2,5 mm ² ,1,5
GTIN (EAN)	4032248410026	mm ² - 2.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	LIR 6M10 V	Wersja
Nr zam.	9200270000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410095	- 6 mm ²
Ilość	100 ST	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	LIR 6M4 V	Wersja
Nr zam.	9200230000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410057	- 6 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	LIR 6M5 V	Wersja
Nr zam.	9200240000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410064	- 6 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	LIR 6M6 V	Wersja
Nr zam.	9200250000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410071	- 6 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	LIR 6M8 V	Wersja
Nr zam.	9200260000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410088	- 6 mm ²
Ilość	100 ST	

wtyk okrągły



Izolowane tuleje wtyku okrągłego z PVC z tuleją miedzianą. Wersje dostępne w sprzedaży nielutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LID 1,5M4 R	Wersja
Nr zam.	9200670000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,czerwony
GTIN (EAN)	4032248410514	
Ilość	100 ST	
Typ	LID 2,5M5 R	Wersja
Nr zam.	9200680000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,niebieski
GTIN (EAN)	4032248410521	
Ilość	100 ST	
Typ	LID 6M5 R	Wersja
Nr zam.	9200690000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,4 mm ² - 6 mm ² ,żółty
GTIN (EAN)	4032248410538	
Ilość	100 ST	
Typ	VRSTI/0,5-1,0	Wersja
Nr zam.	1492040000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,czerwony
GTIN (EAN)	4050118301779	
Ilość	100 ST	
Typ	VRSTI/1,5-2,5	Wersja
Nr zam.	1492050000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,niebieski
GTIN (EAN)	4050118301861	
Ilość	100 ST	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	VRSTI/4,0-6,0	Wersja
Nr zam.	1492060000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301885	6 mm ² ,żółty
Ilość	100 ST	

tuleje wtykowe okrągłe



W pełni izolowane tuleje wtyków okrągłych z PVC z tuleją miedzianą. Wersje dostępne w sprzedaży nielutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LID 1,5F4 RF	Wersja
Nr zam.	9200700000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0,5 mm ² - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410545	mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	LID 2,5F5 RF	Wersja
Nr zam.	9200710000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm ² - 2,5
GTIN (EAN)	4032248410552	mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	LID 6,0F5 RF	Wersja
Nr zam.	9200720000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4032248410569	mm ² ,żółty
Ilość	100 ST	
Typ	VRSHV/0,5-1,0	Wersja
Nr zam.	1491980000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0,5
GTIN (EAN)	4050118301939	mm ² - 1 mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	VRSHVI/1,5-2,5	Wersja
Nr zam.	1491990000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2,5 mm ² ,1,5
GTIN (EAN)	4050118301878	mm ² - 2,5 mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	VRSHVI/4,0-6,0	Wersja
Nr zam.	1492010000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301960	6 mm ² ,żółty
Ilość	100 ST	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Gilzy do wtyków okrągłych, w pełni izolowane

Izolowane złącze kablowe z PCW lub PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowaneZe stożkowym kanałem do wprowadzania, za wyjątkiem wspólnego przyłącza




Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VRSHVI/0,5-1,0	Wersja
Nr zam.	1492020000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5
GTIN (EAN)	4050118301984	mm ² - 1 mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	VRSHVI/1,5-2,5	Wersja
Nr zam.	1492030000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² ,1.5
GTIN (EAN)	4050118301854	mm ² - 2.5 mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	

Końcówki kablowe oczkowe


W pełni izolowane łączniki kabli pierścieniowych z PVCWersje dostępne w sprzedażyNielutowaneze stożkowym lejkiem wpustowym



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIR 1,5M10 V	Wersja
Nr zam.	2792000000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1.5 mm ² ,0.5
GTIN (EAN)	4064675073192	mm ² - 1.5 mm ²
Ilość	100 ST	

Akcesoria / części zamienne



Praski do łączników izolowanych końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych, łączników równoległych i szeregowych oraz wtykowych Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków Przetestowane wg DIN EN 60352 T.2

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ERTE ES CTI 6	Wersja
Nr zam.	9007180000	Narzędzie do zaciskania, Część zamienna
GTIN (EAN)	4008190262136	
Ilość	1 ST	

Części zamienne



Po odizolowaniu końcówka przewodu może zostać zagnieciona z odpowiednim terminalem lun tulejką na żyłę. Zagniatanie jest pewnym sposobem łączenia przewodu z terminalem i w dużym stopniu wyparło metodę lutowania. Zagniatanie oznacza tworzenie jednolitego, nierozłącznego połączenia pomiędzy przewodem i elementem złącza. Połączenie można uzyskać wyłącznie dzięki precyzyjnym narzędziom wysokiej jakości. W rezultacie uzyskuje się połączenie pewne i niezawodne pod względem elektrycznym i mechanicznym. Weidmüller oferuje szeroką gamę produktów w zakresie narzędzi do zagniatania. Zintegrowane blokady z możliwością odryglowania zapewniają optymalną jakość obróbki. Połączenia zaciskowe, które uzyskuje się za pomocą narzędzi Weidmüller są zgodne z międzynarodowymi normami i przepisami.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ERTE GRIFFE CTO	Wersja
Nr zam.	1121010000	Narzędzie do zaciskania, Część zamienna
GTIN (EAN)	4032248902118	
Ilość	1 ST	