

**CTX 500****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Praski do łączników koncentrycznych

Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku

Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |   |
|------------|---|
| Wersja     | Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, Zacisk sześciokątny |
| Nr zam.    | <a href="#">9006320000</a>  |
| Typ        | CTX 500   |
| GTIN (EAN) | 4008190171049   |
| Ilość      | 1 szt.  |

## CTX 500

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Wymiary i masa

|            |          |                  |             |
|------------|----------|------------------|-------------|
| Szerokość  | 250 mm   | Szerokość (cale) | 9.8425 inch |
| Masa netto | 651.08 g |                  |             |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Nie dotyczy                          |
| REACH SVHC                        | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                              | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

## Dane techniczne

|               |  |           |                                     |
|---------------|--|-----------|-------------------------------------|
| Opis artykułu | narzędzie do zaciskania do złączy koncentrycznych BNC, TNC i N /SW 10,54 | Wykonanie | mechaniczny, bez wymiennych wkładów |
|---------------|--|-----------|-------------------------------------|

## Opis styku

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| rodzaj styku | złącza koncentryczne |
|--------------|----------------------|


## dane narzędzia do zagniatania

|  |                     |  |                     |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Rozpiętość klucza sześciokątnego (A 2) | 2.54 mm             | Rozpiętość klucza sześciokątnego (A)   | 10.54 mm            |
| Przekrój tulejek na żyłę, max.         | 116 mm <sup>2</sup> | Przekrój tulejek na żyłę, min.         | 116 mm <sup>2</sup> |
| Średnica tulejki zewnętrznej           | 12.2 mm             | Stacja do zagniatania, szerokość (B 2) | 3.17 mm             |
| Stacja do zagniatania, szerokość (B 1) | 12 mm               | rodzaj / profil zacisku                | Zacisk sześciokątny |
| Średnica styku wewnętrznego (D)        | 2.9 mm              |  |                     |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ETIM 10.0   | EC000168    | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |             |             |

**Drawings**



## CTX 500

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Części zamienne



Po odizolowaniu końcówka przewodu może zostać zagnieciona z odpowiednim terminalem lun tulejką na żyłę. Zagniatanie jest pewnym sposobem łączenia przewodu z terminalem i w dużym stopniu wyparło metodę lutowania. Zagniatanie oznacza tworzenie jednolitego, nierozłącznego połączenia pomiędzy przewodem i elementem złącza. Połączenie można uzyskać wyłącznie dzięki precyzyjnym narzędziom wysokiej jakości. W rezultacie uzyskuje się połączenie pewne i niezawodne pod względem elektrycznym i mechanicznym. Weidmüller oferuje szeroką gamę produktów w zakresie narzędzi do zagniatania. Zintegrowane blokady z możliwością odryglowania zapewniają optymalną jakość obróbki. Połączenia zaciskowe, które uzyskuje się za pomocą narzędzi Weidmüller są zgodne z międzynarodowymi normami i przepisami.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | ERTE GRIFFE CTO            | Wersja                                  |
| Nr zam.    | <a href="#">1121010000</a> | Narzędzie do zaciskania, Część zamienna |
| GTIN (EAN) | 4032248902118              |   |
| Ilość      | 1 ST                       |   |