

## H1,5/17,5X SW SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



W worku multi-pack w kolorze wg kodu kolorów Weidmüller

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, standard, 13 mm, 8 mm, czarny
Nr zam.	<a href="#">9006590000</a>
Typ	H1,5/17,5X SW SV
GTIN (EAN)	4008 190332259
Ilość	100 szt.
opakowanie	Worek MultiPack

## H1,5/17,5X SW SV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Masa netto 0.21 g

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia  
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane techniczne

Opis artykułu	tuleja kablowa do przewodów odpornych na zwarcia i zwarcia doziemne kolor czarny	Wykonanie	standard
---------------	--	-----------	----------

## Tulejki kablowe

średnica powierzchni styku (D1)	1.8 mm	długość powierzchni styku (L2)	8 mm
średnica kołnierza (D2)	7 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0.3 mm
L1 in mm	17.50 mm	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG,AWG 16 maks.	
Grubość tulejki metalowej (S1)	0.15 mm	Długość odizolowania	13 mm
Przekrój przyłącza przewodu	1.5 mm <sup>2</sup>	kod koloru	Weidmueller

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Rysunki**

**Rysunek**

