

H1,5/19,5X SW SV


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



W worku multi-pack w kolorze wg kodu kolorów Weidmüller

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 10 mm, czarny
Nr zam.	9006630000
Typ	H1,5/19,5X SW SV
GTIN (EAN)	4008 190332266
Ilość	100 szt.
opakowanie	Worek MultiPack

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)	E499744

Wymiary i masa

Masa netto	0.23 g
------------	--------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu	tuleja kablowa do przewodów odpornych na zwarcia i zwarcia doziemne kolor czarny	Wykonanie	standard
---------------	----------------------------------------------------------------------------------	-----------	----------

Tulejki kablowe

średnica powierzchni styku (D1)	1.8 mm	długość powierzchni styku (L2)	10 mm
średnica kołnierza (D2)	7 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0.3 mm
L1 in mm	19.50 mm	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 16 maks.	
Grubość tulejki metalowej (S1)	0.15 mm	Długość odizolowania	15 mm
Przekrój przyłącza przewodu	1.5 mm ²	kod koloru	Weidmueller

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rysunki

Rysunek

