


H2,5/21,5X BL SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, standard, 17 mm, 12 mm, niebieski
Nr zam.	9006710000
Typ	H2,5/21,5X BL SV
GTIN (EAN)	4008190332280
Ilość	100 szt.
opakowanie	Worek MultiPack

H2,5/21,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E499744

Wymiary i masa

Masa netto 0.3 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu	tuleja kablowa do przewodów odpornych na zwarcia i zwarcia doziemne kolor niebieski	Wykonanie	standard
---------------	---	-----------	----------

Tulejki kablowe

średnica powierzchni styku (D1)	2.3 mm	długość powierzchni styku (L2)	12 mm
średnica kołnierza (D2)	7.9 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0.3 mm
L1 in mm	21.50 mm	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 14 maks.	
Grubość tulejki metalowej (S1)	0.15 mm	Długość odizolowania	17 mm
Przekrój przyłącza przewodu	2.5 mm ²	kod koloru	Weidmueller

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rysunek

