

H10,0/24,0X R SV


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Stożkowy wlot kablowy z polipropylenu Odporność cieplna do 105°C dla przewodów od 1,5 do 16 mm² (AWG 16-6)

z miedzi pocynowanej

tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, standard, 17 mm, 12 mm, czerwony
Nr zam.	9006830000
Typ	H10,0/24,0X R SV
GTIN (EAN)	4008 190332310
Ilość	100 szt.
opakowanie	Worek MultiPack

Rysunki

Rysunek

