

DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Wkrętaki dynamometryczne Weidmüller mają ergonomiczny kształt i dlatego są idealnymi narzędziami jedno-ręcznymi. Gwarantują pracę bez zbędnego wysiłku we wszystkich kierunkach montażu. Poza tym posiadają automatyczny ogranicznik momentu obrotowego i wysoką dokładność powtarzalności.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	DMS 3, Elektryczny wkrętak dynamometryczny
Nr zam.	9007440000
Typ	DMS 3
GTIN (EAN)	4008190404987
Ilość	1 szt.

DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Wysokość	127 mm	Wysokość (cale)	5 inch
Szerokość	239 mm	Szerokość (cale)	9.4094 inch
Długość	78 mm	Długość (cale)	3.0709 inch
Średnica	35 mm	Masa netto	411.23 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Dane techniczne

Opis artykułu elektroniczny wkrętak dynamometryczny z napędem 1/4"

Narzędzia do skręcania

Nastawa momentu dokręcającego, max. 2.5 Nm

Nastawa momentu dokręcającego, min. 0.3 Nm

Wkrętak elektryczny

Prędkość obrotowa biegu jałowego	200 i 400 min ⁻¹	Ciężar	400 g
Napięcie znamionowe	2.4 V	Uchwyt końcówki	1/4" DIN 3126 kształt E6,3
Nastawa momentu dokręcającego, max. 2.5 Nm		Nastawa momentu dokręcającego, min. 0.3 Nm	
Akumulatory	celki Ni-Mh	Ciężar akumulatora	122 g
napięcie akumulatora	2.4 V		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ETIM 10.0	EC001395	ECLASS 14.0	21-05-08-90
ECLASS 15.0	21-05-08-90		

DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Przykład zastosowania



DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Końcówki E6,3 - płaskie

Chwył zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126, forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny bity z rowkiem DIN 5264, chwył 1/4" E6,3 DIN 3126



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Wersja
Nr zam.	9024000000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190852634	
Ilość	5 ST	
Typ	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Wersja
Nr zam.	9024020000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190852627	
Ilość	5 ST	
Typ	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Wersja
Nr zam.	9024030000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190852658	
Ilość	5 ST	
Typ	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Wersja
Nr zam.	9024040000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190852665	
Ilość	5 ST	

Końcówki E6,3 - krzyż Phillips / Recess

Chwył zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126, forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny bity z rowkiem krzyżowym Typ Phillips-Recess PH/DIN 5260, chwył 1/4" E6,3 DIN 3126



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BIT E6,3 PH1X70	Wersja
Nr zam.	9024080000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190870744	
Ilość	5 ST	
Typ	BIT E6,3 PH2X70	Wersja
Nr zam.	9024090000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190870720	
Ilość	5 ST	

DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Końcówki E6,3 - krzyż Pozidriv / Supadriv

Chwył zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126, forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny bity z rowkiem krzyżowym Typ Pozidriv PZ/DIN 5262, chwył 1/4" E6,3 DIN 3126



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BIT E6,3 PZ1X70	Wersja
Nr zam.	9024100000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190870713	
Ilość	5 ST	
Typ	BIT E6,3 PZ2X70	Wersja
Nr zam.	9024110000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190870706	
Ilość	5 ST	

Końcówki E6,3 - płaskie

Chwył zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126, forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny bity z rowkiem DIN 5264, chwył 1/4" E6,3 DIN 3126



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39	Wersja
Nr zam.	9025590000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190151935	
Ilość	10 ST	
Typ	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Wersja
Nr zam.	9202750000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4032248504725	
Ilość	5 ST	
Typ	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Wersja
Nr zam.	9202740000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4032248504718	
Ilość	5 ST	

DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

DMS 3



Wkrętaki dynamometryczne Weidmüller mają ergonomiczny kształt i dlatego są idealnymi narzędziami jednoręcznymi. Gwarantują pracę bez zbędnego wysiłku we wszystkich kierunkach montażu. Poza tym posiadają automatyczny ogranicznik momentu obrotowego i wysoką dokładność powtarzalności.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	AKKU DMS 3	Wersja
Nr zam.	9007450000	DMS 3, Bateria
GTIN (EAN)	4008190450106	
Ilość	1 ST	
Typ	LG DMS PRO/ DMS 3	Wersja
Nr zam.	9007460000	DMS 3, 90 % bei 3x 500 V AC / > 91 % bei 3 x 400 V AC
GTIN (EAN)	4008190404970	
Ilość	1 ST	

Asortyment końcówek E6,3



Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126, forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BIT-BOX WI DMS 3	Wersja
Nr zam.	9024970000	Akcesoria, Narzędzie montażowe
GTIN (EAN)	4032248068067	
Ilość	1 ST	