

## LG DMS PRO/ DMS 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Wkrętaki dynamometryczne Weidmüller mają ergonomiczny kształt i dlatego są idealnymi narzędziami jedno-ręcznymi. Gwarantują pracę bez zbędnego wysiłku we wszystkich kierunkach montażu. Poza tym posiadają automatyczny ogranicznik momentu obrotowego i wysoką dokładność powtarzalności.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	DMS 3, 90 % bei 3x 500 V AC / > 91 % bei 3 x 400 V AC
Nr zam.	<a href="#">9007460000</a>
Typ	LG DMS PRO/ DMS 3
GTIN (EAN)	4008190404970
Ilość	1 szt.

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

## Wymiary i masa

Głębokość	178 mm	Głębokość (cale)	7.0079 inch
Wysokość	78 mm	Wysokość (cale)	3.0709 inch
Szerokość	150 mm	Szerokość (cale)	5.9055 inch
Długość	178 mm	Długość (cale)	7.0079 inch
Masa netto	604.79 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Zgodne

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

## Dane techniczne

zakres napięcia	12 / 14.4 / 18 V	Opis artykułu	akumulatorowy wkrętak dynamometryczny z napędem 1/4" napęd
przyłącze elektryczne	220 - 240 V / 50 - 60 Hz		

## Wkrętak elektryczny

Ładowarka - wyjście	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	Ładowarka - wejście	AC 220-240V~50-60Hz 30W
Prędkość obrotowa biegu jałowego	200 u. 600 min <sup>-1</sup>	Ciężar	600 g
Napięcie znamionowe	3.6 V	Uchwyt końcówki	1/4" DIN 3126 kształt E6,3
napięcie akumulatora	3.6 V	Masa ładowarki	600 g
Maks. moment obrotowy złącza	3 Nm		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000359	ETIM 9.0	EC000359
ETIM 10.0	EC000359	ECLASS 14.0	21-05-29-01
ECLASS 15.0	21-05-29-01		