



Klucz kołkowy z hartowanej wskrośnie stali chrom-wanad, wykonany wg DIN ISO 2636 L (DIN 911), powierzchnia uszlachetniona.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	socket wrenches
Nr zam.	<a href="#">9008870000</a>
Typ	SKS 2,0-8,0 MR
GTIN (EAN)	4032248266623
Ilość	1 szt.

## SKS 2,0-8,0 MR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Szerokość	120 mm	Szerokość (cale)	4.7244 inch
Masa netto	202 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## Dane techniczne

Opis artykułu	komplet kluczy kołkowych sześciokątnych z główką kulową	Wykonanie	głowica kulkowa z pierścieniem magic
---------------	---	-----------	--------------------------------------

## Narzędzia do skręcania

Liczba	7	Kształt	Klucz sześciokątny / inbusowy, z główką kulkową
rozmiar	SW 2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002210	ETIM 9.0	EC002210
ETIM 10.0	EC002210	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		