

## EINSATZPAAR PZ 6/5


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy  
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku  
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	6mm <sup>2</sup> , Zagniatanie trapezowe
Nr zam.	<a href="#">9011620000</a>
Typ	EINSATZPAAR PZ 6/5
GTIN (EAN)	4008 190207939
Ilość	1 szt.

## EINSATZPAAR PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	12 mm	Głębokość (cale)	0.4724 inch
Wysokość	31 mm	Wysokość (cale)	1.2205 inch
Szerokość	26 mm	Szerokość (cale)	1.0236 inch
Masa netto	44.7 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Opis styku

Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 10	Średnica przewodu, min. AWG	AWG 24
obszar zacisku, maks.	6 mm <sup>2</sup>		

## dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie trapezowe
-------------------------	-----------------------

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		