

HTG 174**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Praski do łączników koncentrycznych

Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku

Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, Zacisk sześciokątny
Nr zam.	9012410000
Typ	HTG 174
GTIN (EAN)	4008190009434
Ilość	1 szt.

HTG 174

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Wymiary i masa

Szerokość	200 mm	Szerokość (cale)	7.874 inch
Masa netto	449 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do zaciskania do złączy koncentrycznych BNC, TNC i N /SW 4,52	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
---------------	---	-----------	-------------------------------------

Opis styku

rodzaj styku	złącza koncentryczne
--------------	----------------------

dane narzędzia do zagniatania

Rozpiętość klucza sześciokątnego (A 2)	1.72 mm	Rozpiętość klucza sześciokątnego (A)	4.52 mm
Przekrój tulejek na żyłę, max.	22 mm ²	Przekrój tulejek na żyłę, min.	22 mm ²
Średnica tulejki zewnętrznej	5.4 mm	Stacja do zagniatania, szerokość (B 2)	2.3 mm
Stacja do zagniatania, szerokość (B 1)	10 mm	rodzaj / profil zacisku	Zacisk sześciokątny
Średnica styku wewnętrznego (D)	2 mm		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

